

Artikelnummer: 123187

Kurzbeschreibung: Fachbodenregal FBR 2200, Anbauregal, 4 Böden, 1025 x 400 mm

Langbeschreibung: Verzinkte Ständerrahmen und Böden. Geschlitztes Rollprofil zur Aufnahme der Bodenträger. Böden im Raster von 26,5 mm verstellbar. Glatte Profilwände, gesamte Bodenbreite und Bodentiefe nutzbar. Ständerrahmen mit Metallfussplatte zur Bodenbefestigung.

Max. Bodenbelastung (bei gleichmässig verteilter Last): 100 kg
Regalhöhe: 2013 mm
Lichte Feldbreite: 995 mm
Breite: 1025 mm
mit 4 oder 5 Böden
Anbauregal

[em]Sicherheitshinweis:[/em][em]Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis $\geq 5 : 1$ sind gegen Kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung).[/em]

Hersteller: Schäfer Group

EAN/GTIN: 4052939186009

