

# ROLINE LineSecure II 2000 - Line Interaktive UPS

<b>Art.nr.</b>	19.40.1120
<b>Fabrikant</b>	ROLINE
<b>Art.nr. fabrikant</b>	19.40.1120
<b>EAN (een stuk)</b>	7611990979769



De ROLINE UPS Serie LineSecure werkt in line-interactief techniek en wordt daar ingezet, waar een verstandige zekering nodig is. Waar veel sterke spanningschommelingen zijn regelt die UPS via de Buck en Boost regeling de verschillen van de ingangs en de doelspanning uit. Het batterijmanagement bewaakt de batterijen in de UPS en laadt deze op wanneer het nodig is; hierdoor hebben de batterijen een 50% langere levensduur.

- UPS Management Software : Windows NT/ 2k / XP / 7 / 8 /Server 2003 / 2008 / 2012 x86/x64,
- MAC OS X (Intel) 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x Mountain Lion, 10.9.x MavericksMAC OS, LINUX
- RS232 en USB interface
- Werkingstoestand display
- Batterijmanagement
- Automatische spanningsregulering
- Tel/Modem-beveiliging
- SNMP/WEB via optionele LAN-Adapter
- Sinus-uitgang
- Doosinhoud: UPS, Software CD, Kabelset

## Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	UPS
Produkt type	UPS Line Interactive
Kleur	zwart

Inhoud	UPS, Software, Kabelset
Classificatie volgens IEC 62040-3	VI-SS-333
UPS Technologie	Line Interactive
Vermogensklasse	2000 ... 3000 VA
Spanningssterkte (VA/W)	2000 /1300
Bereik	95 %
Backup tijd	3 min
Backup tijd bij vol/half belast.	3 / 6 min
Gewicht	30 kg
Afmeting (HxBxD)	226 x 170 x 450 mm
Bouw type	Tower
Stroom (Ingang)	230V +- 15%
Stroom (Uitgang)	230V
Frequentie	50Hz
Aansluiting (Ingang)	IEC320 C14
Ausgänge	6
Aansluiting (Uitgang)	6 x IEC320 C14
Phasen Ein/Ausgang	230V/230V / 50Hz
Overspanningsbeveiliging	EMI,- RFI-Filter
Max. Aantal Looptijd uitbreidingseenheden	0
Looptijd uitbreidingseenheden	--
Slots tbv Adapterkaart	0
Inschuifslot tbv Adapterkaart	--
Interface	USB, RS232
RS-232 Interface	ja
USB 2.0 Interface	ja

Hot Swap Batterijen	nee
Bypass	nee
Extra Overspanningsbeveiliging	Telefoon/Fax
Gebruiksindicatie	Display
Gebruiksindicatie Display	LCD
Incl. Management Software OS	Windows
Interne Koeling	Aktieve, Cooler
Omgevingstemperatuur	0-40°C