

VALUE UPS 800 - Line Interaktive USV mit USB Port

| | |
|----------------------------|---------------|
| Artikelnummer | 19.99.3428 |
| Hersteller | VALUE |
| Hersteller-Art.-Nr. | 19.99.3428 |
| EAN (Einzelstück) | 7611990130672 |



Kompakte USV in Line Interaktiver Technik für Small und HomeOffices.

Kompakte USV in Line Interaktiver Technik für PC's, LAN-Komponenten und Peripheriegeräte für Small und HomeOffice sowie Workstation oder Abteilungserver.

- Sinus- Ausgang
- Automat. Spannungsregelung (Buck and Boost)
- EMI -, RFI - Filter, Überspannungs-Schutz
- Fon/Fax/Modem-Schutz
- LED Statusanzeigen für Buck, Boost, Power, Batteriebetrieb
- USB-Schnittstelle
- Spannungsbereich: 180-270 V
- Frequenzbereich: 45-55 Hz

Software für Windows 98 / Me / NT / 2000 / XP / 2003 / 7 / 8 inkl.

Technische Daten

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Hersteller | VALUE |
| Produktgruppe | USV |
| Produkttyp | UPS Line Interactive |
| Farbe | schwarz |
| Lieferumfang | USV, Software, Kabelsatz |
| Klassifikation nach IEC 62040-3 | VI-SS-333 |

| | |
|--|---------------------------|
| USV Technologie | Line Interactive |
| Leistungsklasse | 600 ... 900 VA |
| Leistung (VA/W) | 800 / 480 |
| Wirkungsgrad | 95 % |
| Überbrückungszeit | 3 min |
| Stützzeit bei Voll/Halblast | 3 / 6 min |
| Abmessungen (HxBxT) | 135 x 97 x 320 mm |
| Bauform | Tower |
| Spannung (Eingang) | 230 V |
| Spannung (Ausgang) | 230 V |
| Ausgangsspannungsregelung | ± 15 % |
| Frequenz | 50 Hz |
| Anschlussart (Eingang) | Kaltgeräte IEC320 C 14 |
| Ausgänge | 2 |
| Anschlussart (Ausgang) | 2x Kaltgeräte IEC320 C 13 |
| Phasen Ein/Ausgang | 230V/230V / 50Hz |
| Überspannungsschutz | EMI,- RFI-Filter |
| Max. Anzahl Laufzeiterweiterungseinheiten | 0 |
| Laufzeiterweiterungseinheit | -- |
| Slots für Adapter | 0 |
| Einschubslot für Adapterkarte | -- |
| Schnittstellen | USB |
| USB 2.0 Schnittstelle | ja |
| Hot Swap Batterien | nein |
| Bypass | nein |
| Zusätzlicher Überspannungsschutz | Telefon/Fax |
| Betriebsanzeige | LED |
| Betriebsanzeige LED | 1 LED |

| | |
|------------------------------|----------|
| Betriebsanzeige Display | -- |
| inkl. Management Software OS | Windows |
| Interne Kühlung | passiv |
| Umgebungstemperatur | 0-40°C |
| Betriebstemperatur min. | 0 °C |
| Betriebstemperatur max. | 40 °C |
| Höhe | 135 mm |
| Breite | 97 mm |
| Tiefe | 320 mm |
| Gewicht | 6.5 kg |
| Verpackungshöhe | 220 mm |
| Verpackungsbreite | 150 mm |
| Verpackungstiefe | 400 mm |
| Paketgewicht | 6.669 kg |

Überbrückungszeit

| Leistung (VA / W) | Minuten (Herstellerangabe) |
|-------------------|----------------------------|
| 800 / 480 | 2 |
| 720 / 432 | 3 |
| 640 / 384 | 4 |
| 560 / 336 | 5 |
| 480 / 288 | 7 |
| 400 / 240 | 8 |
| 320 / 192 | 11 |
| 240 / 144 | 17 |
| 160 / 96 | 30 |
| 80 / 48 | 65 |