


# VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) UTP, LSOH, weiß, 2 m

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Artikelnummer       | 21.99.1046    |
| Hersteller          | VALUE         |
| Hersteller-Art.-Nr. | 21.99.1046    |
| EAN (Einzelstück)   | 7611990112944 |



## Konfektioniertes ungeschirmtes Twisted-Pair-Patchkabel der Kategorie 6 mit RJ-45 Steckern auf beiden Seiten.

Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz. Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen.  
Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern. Aufbau: 8 Adern Litze. Hochwertig vergoldete Kontakte.

## Halogenfrei. Flammwidrig. Raucharm.

Wir empfehlen für den Aufbau einer strukturierten Verkabelung folgende Komponenten zu verwenden:

- 21.15.1789 ROLINE UTP Kat. 6 / Class E Massivdraht Installationskabel LSOH
- 25.99.8394/25.99.8494 VALUE Kat. 6 /Class E Auf-/Unterputzdos
- 26.99.0351/26.99.0352 VALUE Kat. 6/Class E 19" Patchpanel schwarz/grau
- 21.99.0205 VALUE UTP Patchkabel LSOH Kat.6

### Technische Daten

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Hersteller    | VALUE              |
| Produktgruppe | Twisted Pair Kabel |

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Produkttyp                  | UTP Patchkabel     |
| Farbe                       | weiß               |
| Länge                       | 2 m                |
| Schirmungstyp               | UTP                |
| Übertragungsqualität        | Cat6 / Class E     |
| Impedanz                    | 100 Ohm            |
| Anzahl Adern                | 8                  |
| Aderntyp                    | Litze              |
| Gekreuzt                    | nein               |
| Farbe (Tülle)               | weiß               |
| Kabel LSOH                  | ja                 |
| Seite 1 Typ des Anschlusses | RJ-45              |
| Seite 1 Art des Anschlusses | Männlich (Stecker) |
| Seite 2 Typ des Anschlusses | RJ-45              |
| Seite 2 Art des Anschlusses | Männlich (Stecker) |
| Steckertyp RJ45             | Standard           |
| Gewicht                     | 58.7 g             |
| Verpackungshöhe             | 20 mm              |
| Verpackungsbreite           | 140 mm             |
| Verpackungstiefe            | 170 mm             |
| Paketgewicht                | 0.065 kg           |