

Abgasschläuche

1.6 foxiMulti T 450



Innen-Ø ca. mm	Unterdruck ca. bar	Biegeradius ca. mm*	Gewicht ca. kg/m	Längen in m	Artikel-Nr.
51 (2")	0,345	30	0,70	frei wählbar 3-10	4752-051-100
55	0,286	33	0,70	frei wählbar 3-10	4752-055-100
60	0,240	36	0,70	frei wählbar 3-10	4752-060-100
65	0,205	39	0,80	frei wählbar 3-10	4752-065-100
70	0,173	42	0,90	frei wählbar 3-10	4752-070-100
76 (3")	0,151	45	1,00	frei wählbar 3-10	4752-076-100
80	0,135	48	1,00	frei wählbar 3-10	4752-080-100
90	0,108	54	1,20	frei wählbar 3-10	4752-090-100
102 (4")	0,086	60	1,30	frei wählbar 3-10	4752-102-100
110	0,072	66	1,30	frei wählbar 3-10	4752-110-100
120	0,061	72	1,40	frei wählbar 3-10	4752-120-100
127 (5")	0,054	75	1,40	frei wählbar 3-10	4752-127-100
130	0,051	78	1,60	frei wählbar 3-10	4752-130-100
140	0,045	84	1,60	frei wählbar 3-10	4752-140-100
152 (6")	0,039	90	1,80	frei wählbar 3-10	4752-152-100
160	0,034	96	1,80	frei wählbar 3-10	4752-160-100
170	0,030	102	2,00	frei wählbar 3-10	4752-170-100
175	0,028	105	2,10	frei wählbar 3-10	4752-175-100
180	0,026	126	2,10	frei wählbar 3-10	4752-180-100
203 (8")	0,022	140	2,40	frei wählbar 3-10	4752-203-100
215	0,020	151	2,44	frei wählbar 3-10	4752-215-100
225	0,018	158	2,56	frei wählbar 3-10	4752-225-100
254 (10")	0,015	175	2,84	frei wählbar 3-10	4752-254-100
275	0,012	193	2,90	frei wählbar 3-10	4752-275-100
300	0,010	210	2,94	frei wählbar 3-10	4752-300-100
315	0,009	221	2,97	frei wählbar 3-6	4752-315-100
325	0,008	228	3,00	frei wählbar 3-6	4752-325-100
350	0,007	245	3,10	frei wählbar 3-6	4752-350-100
375	0,006	300	3,20	frei wählbar 3-6	4752-375-100
400	0,005	320	3,40	frei wählbar 3-6	4752-400-100
450	0,004	360	4,00	frei wählbar 3-6	4752-450-100
500	0,003	400	4,50	frei wählbar 3-6	4752-500-100
550	0,003	440	5,10	frei wählbar 3-6	4752-550-100
600	0,002	480	5,60	frei wählbar 3-6	4752-600-100
700	0,002	560	6,60	frei wählbar 3-6	4752-700-100
800	0,002	640	7,60	frei wählbar 3-6	4752-800-100
900	0,001	720	8,60	frei wählbar 3-6	4752-900-100

Material

2-lagige Schlauchwandung mit spezialbeschichtetem Hochtemperaturgewebe

Spirale

feuerverzinktes Stahlband

Temperatur

ca. -20°C bis ca. +450°C, kurzzeitig bis ca. +500°C

Überfahrbarkeit



Temperaturbeständigkeit



Stauchbarkeit



Vakuumfestigkeit



Flexibilität (Biegeradius)



sehr gut (5 Punkte), schwach (0 Punkte)
Die Bewertungspunkte sind Richtwerte und keine zugesicherten Produkteigenschaften im rechtlichen Sinne.

2-lagiger Abgasschlauch mit höherer Vakuumbeständigkeit, für Motorprüfstände mit erhöhten Absaugleistungen, für Diesel-Motorprüfstände, für Rauchgas- und Ofenabsaugung, bedingt dauerknickbeständig

Gemäß **ATEX 2014/34/EU** und **TRGS 727** zulässig zur Aspiration nicht brennbarer Stäube (keine Zone oder Zone 22 im Inneren), zum Fördern von Gasen in Zone 1 und Zone 2 außen. Die Metallspirale ist beidseitig zu erden (siehe technische Informationen).

Verbindungselemente



20.3 foxi Multi-Schelle



21.0 Verbinder, Reduzierungen