

Rollcart Schrankwagen

Traglast 400 kg, Ladefläche Länge x Breite 1000 x 600 mm, Gestell in RAL7035 Lichtgrau/RAL5010 Enzianblau, Unterbauten: 1 Schrank, 4 Schubladen, Abrollrand, Höhe x Länge x Breite 940 x 1111 x 600 mm, mit TPE-Bereifung



Artikelnummer: 158094

Rollcart Tisch- und Schrankwagen

Traglast 400 kg

Schrankwagen

- Traglast 400 kg
- Ladefläche Länge x Breite 1000 x 600 mm
- mit Abrollrand
- Gestell in RAL7035 Lichtgrau/RAL5010 Enzianblau
- Stahl/Holzkonstruktion
- Unterbauten: 1 Schrank, 4 Schubladen, Abrollrand
- Höhe x Länge x Breite 940 x 1111 x 600 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- mit TPE-Bereifung
- Lenkrollen mit Feststellern
- Feststeller gemäß EN 1757-3

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Bereifung	TPE
Wagentyp	Schrankwagen	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Traglast	400 kg	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Ladeflächenlänge	1000 mm	Material	Stahl/Holz

Ladeflächenbreite	600 mm	elektrisch leitend	nein
Wagen Ausstattung	1 Schrank, 4 Schubladen, Abrollrand	Schiebebügel	1 Stück
Schrank	1 Stück	Radanordnung	rechteckig
Höhe	940 mm	Farbe	lichtgrau/enzianblau // RAL7035/RAL5010
Länge	1111 mm	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
Breite	600 mm	Gewicht	69,5 kg

Zubehör

158407



4 Lenkrollen (statt 2 Lenk-/2 Bockrollen), für Transportwagen, Traglast 0 - 600 kg, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar