

**AXOR Citterio**  
**4-Loch Fliesenrandarmatur mit Hebelgriffen und Rosetten**  
Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **39454000**



## Merkmale

- besteht aus: 4-Loch Fliesenrandarmatur, Handbrause, Brauseschlauch, Brausehalter
- 2 Verbraucher
- Ausladung: 190 mm
- Strahlart Armatur: Normalstrahl
- Strahlart Handbrause: Rain, RainAir, WhirlAir
- maximale Ausziehlänge Handbrause: 1,10 m
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 21 l/min
- Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 21 l/min
- Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 18 l/min
- Keramikventile heiß/kalt 90°
- Umsteller mit automatischer Rückstellung
- Rückflussverhinderer
- Anschlussgröße: DN15
- Anschlussart: Grundkörper
- Fliesenrandmontage
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- PA-IX 8727/ICB


## Technologie




**AXOR Citterio**  
**4-Loch Fliesenrandarmatur mit Hebelgriffen und Rosetten**  
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **39454000**




## Produktabbildung



## Maßzeichnung



## Durchflussdiagramm




**AXOR Citterio**  
**4-Loch Fliesenrandarmatur mit Hebelgriffen und Rosetten**  
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **39454000**



## Explosionszeichnung

Baujahr: >01/17



**AXOR Citterio**  
**4-Loch Fliesenrandarmatur mit Hebelgriffen und Rosetten**  
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **39454000**



## Ersatzteilliste

Baujahr: >01/17

Pos.		Artikelnummer	PG	VE
1	Auslauf kpl.	96773000	19	1
2	Luftsprudler M24x1 (25 l/min)	13956000	3	1
3	Zugknopf	96774000	8	1
4	Madenschraube M6x6	97660000	1	1
5	O-Ring 21x1,5	98219000	1	1
6	Führungshülse	92214000	10	1
7	Rosette Ø 70 mm	96236000	9	1
8	Umsteller	96777000	13	1
9	O-Ring 15x2,5	98131000	1	1
10	O-Ring 23x2,5	98183000	1	1
11	O-Ring 20x2,5	92602000	2	1
12	O-Ring 18x2,5	98139000	1	1
13	Umstellergehäuse	97225000	12	1
14	Griff	39294000	14	1
15	Rosette Kaltwasserseite	96772000	12	1
16	Rosette Warmwasserseite	96771000	12	1
17	Spannflansch	97656000	14	1
18	Griffadapter	97409000	7	1
19	Absperreinheit rechts schließend	94009000	9	1
20	O-Ring 58x3	98202000	1	1
21	Handbrause	26050000	98	1
22	Filtereinsatz	97708000	2	1
23	Siebichtung	94246000	1	1
24	Rosette für Brausehalter	95753000	11	1
25	Brausehalter kpl.	95996000	15	1
26	Mutter	97584000	5	1
27	Schlauchfutter für Brausehalter	96942000	4	1
28	O-Ring 38x2,5	98198000	2	1
29	Schlauchbremse	98656000	6	1
30	O-Ring 28x2	98194000	1	1
31	Brauseschlauch 2,00 m	94148000	12	1
32	O-Ring 11x2	98127000	1	1
33	Rückflußverhinderer-Set DW 15	94074000	5	1
a	Grundset	14445180	98	1

**AXOR Citterio**  
**4-Loch Fliesenrandarmatur mit Hebelgriffen und Rosetten**  
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **39454000**



## Ersatzteilliste

Baujahr: >01/17

Pos.		Artikelnummer	PG	VE
b	Hülse	98806000	2	1
c	SECUFLEX + Brauseschlauch lang (max. Auszugslänge 1,40 m)	94109000	20	1
d	Absperreinheit links schließend	94008000	9	1
e	Silikonspray 10 ml	97864000	9	1
f	Armaturenfett	90920000	5	1