

BIXOLON SRP-352V - Belegdrucker - Thermodirekt

8 cm Rolle - 203 dpi - bis zu 270 mm/Sek. - USB 2.0 - seriell - Cutter

Gruppe	Drucker
Hersteller	BIXOLON
Hersteller Art. Nr.	SRP-352VSK
EAN/UPC	8809794035418



Beschreibung

BIXOLON SRP-352V - Belegdrucker - Thermodirekt - 8 cm Rolle - 203 dpi - bis zu 270 mm/Sek. - USB 2.0, seriell - Cutter

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	BIXOLON SRP-352V - Belegdrucker - s/w - Thermodirekt
Druckertyp	Belegdrucker - Thermodirekt - s/w
Gewicht	1.6 kg
Max. Mediengröße	8 cm Rolle
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 270 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Cutter	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, seriell
RAM Installiert (Max.)	64 MB SDRAM
Installierter Flash-Speicher (max.)	64 MB
Druckersprache	EPSON ESC/POS, BXL
Barcodes	Code 93, Code 39, QR-Code, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, PDF417, Data Matrix, ITF, EAN-8, EAN-13
Medientyp	Quittungspapier
Schriftarten	Font A (12x24), Font B (9x17), KOR, Kanji Font A (24x24), Font C (9x24), CHN
Max. Zeichenzahl	64
Funktionen	Papierausgabesensor, Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse, Sensor für das nahende Ende der Papierrolle
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V
Systemanforderungen	Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows, Android, Apple iOS
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	14.5 cm x 20.4 cm x 14.6 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

