

**DIGITUS®**


## Modularer RJ45-Steckverbinder Kat.6, für Rundkabel, geschirmt

einfache Verarbeitung mit Modular Presszange DN-94004

- inklusive Kamm
- Steckverbindertyp: RJ45 8(8)
- AWG-Bereich 24 bis 27
- geeignet für Rundkabel und Litzenleiter
- Normen: ISO/IEC 11801 3rd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Stecker Kontakt: Phosphor-Bronze, Nickel 0,6 µ vergoldet
- Kategorie: 6
- Steckkraft: kleiner gleich 30 N
- Durchmesser Cu-Leiter: AWG (27/7 ... 24/7)
- Betriebstemperatur: -40 °C bis +80 °C
- Strombelastbarkeit: 1A -1.5A bei 50 °C
- Farbe: transparent
- Ausführung: Stecker
- Anschlussart: Crimp
- geschirmt für Rundkabel

### Anwendungsbeispiele:

- zur Patchkabelkonfektion



Modular-Stecker Kat.6, für Rundkabel

Produkt	Ausführung	Farbe	VE	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
Modularer RJ45-Steckverbinder Kat. 6, geschirmt	AWG (27/7 ... 24/7)			AK-219603	11006655