


## **bott** **armoire à portes coulissantes** **cubio**

hauteur x largeur x profondeur 2000 x 1300 x 650 mm, 4 niveaux avec tablette en acier, verrouillable avec serrure à cylindre avec verrouillage 3 points, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair

**Numéro d'article: 125990**



## **bott Armoire à portes coulissantes modulable cubio**

armoire à portes coulissantes

- hauteur x largeur x profondeur 2000 x 1300 x 650 mm
- construction en acier
- portes coulissantes
- 4 niveaux avec tablette en acier
- force par plateau 160 kg
- avec poignée tournante
- verrouillable avec serrure à cylindre avec verrouillage 3 points
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair













- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion

## Détails techniques

type de meuble	armoire	couleur de la face avant	gris clair // RAL7035
type d'armoire	armoire d'atelier	surface de corps	finition peinture époxy
conducteur d'électricité	non	surface de face avant	finition peinture époxy
type de porte	por. coul.	système de fermeture	serrure à cylindre avec verrouillage 3 points
hauteur	2000 mm	matériau	tôle d'acier
largeur	1300 mm	surface de tablette	galvanisé
profondeur	650 mm	cloison de séparation médiane	non
équipement armoire	tablettes	verrouillable	oui
nombre de tablettes/niveaux	4 pièce	poignée	poignée tournante
type tablette/niveau	tablette en acier	roulant	non
charge tablette	160 kg	Poids	159,7 kg
couleur du corps	gris clair // RAL7035		

## Accessoires

125790		Rehausse pour armoire, avec bord déroulant sur 4 côtés, hauteur x largeur x profondeur 15 x 1300 x 650 mm
126043		panneau arrière, avec Perforations, hauteur x largeur 350 x 1300 mm, en acier, coloris RAL7035 gris clair
126044		panneau arrière, avec Fentes, hauteur x largeur 350 x 1300 mm, en acier, coloris RAL7035 gris clair
126047		panneau arrière, avec Perforations, hauteur x largeur 400 x 1300 mm, en acier, coloris RAL7035 gris clair
126048		panneau arrière, avec Perforations, hauteur x largeur 450 x 1300 mm, en acier, coloris RAL7035 gris clair
126060		panneau arrière, avec Fentes, hauteur x largeur 400 x 1300 mm, en acier, coloris RAL7035 gris clair
126071		tringle à vêtements, avec 6 crochets, largeur x profondeur 1300 x 650 mm, en aluminium anodisé
126072		tablette en acier pour armoire modulaire, hauteur x largeur x profondeur 25 x 1300 x 650 mm, force 100 kg, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
126074		tablette en acier pour armoire modulaire, hauteur x largeur x profondeur 25 x 1300 x 650 mm, force 160 kg, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion

126089		<p>tablette pour armoire modulaire, hauteur x largeur x profondeur 64 x 1300 x 650 mm, en acier, coloris RAL7035 gris clair</p>
126245		<p>socle de manutention pour armoire modulaire, hauteur x largeur x profondeur 100 x 1300 x 650 mm</p>
126270		<p>Tapis antidérapant, hauteur x largeur x profondeur 2,5 x 1175 x 525 mm, pour armoire largeur x profondeur 1300 x 650 mm</p>