

## Rollcart chariot-armoire

force 400 kg, plateau longueur x largeur 1090 x 700 mm, châssis en RAL7035 gris clair/RAL5010 bleu gentiane, soubassements : 4 tiroirs, hauteur x longueur x largeur 980 x 1160 x 700 mm, avec bandage TPE



Numéro d'article: 158102

## Rollcart Chariot bloc-coffre

### Force 400 kg

chariot-armoire

- force 400 kg
- plateau longueur x largeur 1090 x 700 mm
- châssis en RAL7035 gris clair/RAL5010 bleu gentiane
- structure en acier/bois
- soubassements : 4 tiroirs
- hauteur x longueur x largeur 980 x 1160 x 700 mm
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- avec bandage TPE
- roulettes pivotantes à freins
- frein selon EN 1757-3

## Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	pneumatique	TPE
type de chariot	chariot-armoire	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
charge	400 kg	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
longueur de plateau	1090 mm	matériau	acier/bois

largeur de plateau	700 mm	conducteur d'électricité	non
équipement chariot	4 tiroirs	poignée	1 pièce
nombre de tiroirs	4 pièce	disposition des roues	rectangulaire
hauteur	980-1280 mm	couleur	gris clair/bleu gentiane // RAL7035/RAL5010
longueur	1160 mm	norme	EN 1757-3 (frein)
largeur	700 mm	Poids	108 kg

## Accessoires

157957		frein central pour chariot de manutention, en caoutchouc, pour diamètre de roue 200 mm
158103		kit de séparateurs pour tiroirs pour chariot à plateaux, kit comprenant : 2 séparateurs longitudinaux et 6 transversaux, hauteur x longueur 60 x 700 mm
158403		jeu de roulettes ESD, pour chariot de manutention, bandage TPE, force 600 kg, Ø de roue 200 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158407		4 roulettes pivotantes (au lieu de 2 roulettes pivotantes/2 roulettes fixes), pour chariot de manutention, force 0 - 600 kg, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158412		Jeu de roulettes, pour chariot de manutention, bandage polyamide, Ø de roue 200 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158417		protège-pieds pour roulette pivotante et fixe, pour diamètre de roue 200 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158422		Jeu de roulettes, pour chariot de manutention, bandage caoutchouc plein, force 1200 kg, roue Ø x larg. 200 x 50 mm, moyeu avec roulement à billes, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal