

fetra **chariot à timon**

force 500 kg, plateau longueur x largeur 1000 x 550 mm, plateforme en plaque de contreplaqué avec surface antidérapante, imperméable, rehausses : 4 parois, parois longitudinales accrochables, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant, 4 roues, roues avec bandage air



fetra
Transportgeräte



Numéro d'article: 158803

fetra Chariot à timon

avec 4 parois

chariot à timon

- force 500 kg
- plateau longueur x largeur 1000 x 550 mm
- hauteur x longueur x largeur 1192 x 1272 x 609 mm
- plateforme en plaque de contreplaqué avec surface antidérapante, imperméable
- rehausses : 4 parois, parois longitudinales accrochables
- direction avant-train pivotant
- timon en forme de ciseau avec retour automatique amorti en position de repos
- avec poignée de sécurité avec revêtement antidérapant
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
- 4 roues
- roues avec bandage air
- disposition des roues rectangulaire
- frein selon EN 1757-3
- 10 années de garantie

Détails techniques

| | | | |
|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| appareil de manutention | chariot de manutention | matériau de plateforme | plaque de contreplaqué |
| type de chariot | chariot à timon | surface de plateforme | antidérapant |
| charge | 500 kg | exécution de plateforme | imperméable |
| rehausses | 4 parois | équipement chariot | sans équipement |
| fonction rehausses | parois longitudinales accrochables | nombre/type de roulettes | 4 roues |
| hauteur rehausses | 220-300 mm | pneumatique | air |
| longueur de plateau | 1000 mm | roulement | roulement à rouleaux |
| largeur de plateau | 550 mm | disposition des roues | rectangulaire |
| matériau | acier/bois | type de frein | frein automatique |
| hauteur | 1192 mm | fonction frein | agit sur les roues avant |
| direction | direction avant-train pivotant | surface de châssis | finition peinture époxy |
| timon | timon en forme de ciseau avec retour automatique amorti en position de repos | couleur | bleu brillant // RAL5007 |
| poignée de sécurité | oui | norme | EN 1757-3 (frein) |
| longueur | 1272 mm | garantie | 10 années |
| largeur | 609 mm | Poids | 472 kg |
| norme européenne | non | | |