

## BS-ROLLEN roulette pivotante avec frein

BS ROLLEN

force 200 kg, avec bandage TPE, diamètre 160 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, frein total, renvoi de frein manuel, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 138 x 109 mm



Numéro d'article: 159290

## BS-ROLLEN Roulette pour moyens de manutention

### Roulette pivotante avec frein

roulette pivotante avec frein

- force 200 kg
- avec bandage TPE
- ménage le sol
- diamètre 160 mm
- moyeu avec roulement à rouleaux
- frein total, renvoi de frein manuel
- jante en plastique
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier galvanisé, chromaté
- fixation avec panneau, longueur x largeur 138 x 109 mm
- espacement des trous des vis 105x75/80 mm
- Palier de pivotement avec circuit de billes, deux rangées

### Détails techniques

|                   |                                      |                      |                                 |
|-------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| type de roulettes | roulettes pour moyens de manutention | palier de pivotement | circuit de billes, deux rangées |
| kit               | non                                  | frein                | frein total                     |
| modèle            | roulette pivotante                   | renvoi de frein      | manuel                          |
| charge            | 200 kg                               | pare-fils            | non                             |

|                          |                      |                                |                     |
|--------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------|
| pneumatique              | TPE                  | hauteur totale                 | 195 mm              |
| Ø de roue                | 160 mm               | propriété surface de roulement | ménage le sol       |
| matériau de jante        | plastique            | longueur de plaque             | 138 mm              |
| roulement                | roulement à rouleaux | largeur de plaque              | 109 mm              |
| élément de fixation      | panneau              | distance trou de vis           | 105x75/80 mm        |
| conducteur d'électricité | non                  | surface de boîtier             | galvanisé, chromaté |
| matériau de boîtier      | acier                | Poids                          | 2,25 kg             |