

Cascao roulette fixe

force 300 kg, avec bandage élastique, moyeu avec Double roulement à billes, diamètre 125 mm, longueur moyeu 50 mm, jante en aluminium, fixation avec panneau

Numéro d'article: 243417



roulette fixe

- force 300 kg
- avec bandage élastique
- moyeu avec Double roulement à billes
- diamètre 125 mm
- longueur moyeu 50 mm
- jante en aluminium
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier galvanisé en bleu
- fixation avec panneau
- espacement des trous des vis 105x84/76 mm

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	élément de fixation	panneau
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	matériau de boîtier	acier
modèle	roulette fixe	frein	sans
charge	300 kg	pare-fils	non
pneumatique	élastique	longueur de moyeu	50 mm

Ø de roue	125 mm	distance trou de vis	105x84/76 mm
matériau de jante	aluminium	surface de boîtier	galvanisé
roulement	Double roulement à billes	Poids	1,351 kg