

META

rayonnage grande largeur

Multipal S

rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 2200 x 2785 x 800 mm, charge max. par tablette 2400 kg, 3 niveaux avec platelage en acier, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion, traverses avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL2001 orangé rouge

Numéro d'article: 690747



Das Lagersystem



META Rayonnage grande largeur Multipal S

Rayonnage suivant

rayonnage grande largeur




- pour le stockage de marchandises extrêmement lourdes et encombrantes
- convient pour pour marchandises encombrantes
- rayonnage suivant
- système emboîtable

- hauteur x largeur x profondeur 2200 x 2785 x 800 mm
- charge maximale par élément 10100 kg
- charge max. par tablette 2400 kg
- largeur x profondeur compartiment 2700 x 800 mm
- 3 niveaux avec platelage en acier
- réglable au pas de 50 mm
- utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural
- structure en acier
- montants avec revêtement en zinc anti-corrosion
- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion
- traverses avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL2001 orangé rouge
- volume de livraison : rayonnage suivant avec 1 échelle avec ancrage au sol et plateaux conf. à l'offre
- Produit livré démonté
- 5 années de garantie
- des tablettes/niveaux supplémentaires sont disponibles jusqu'à la charge max. par élément
- les charges max. par tablette indiquées s'entendent pour une répartition uniforme de la charge
- sécurité des matériaux, de la structure et de la statique pour une utilisation en entreprise confirmée par le label de qualité RAL-RG 614/1 (21)
- instruction de montage : lisses équipées de goupilles de sécurité





Détails techniques

type de meuble	rayonnage	tablette réglable au pas	50 mm
type de rayonnage	rayonnage grande largeur	utilisation	unilatéral
rayonnage modulaire	système emboîtable	surface de tablette	galvanisé
champ de rayonnage	rayonnage suivant	surface de montant	galvanisé
convient pour (produit/matériau)	marchandises encombrantes	surface de traverses	finition peinture époxy
matériau	acier	équipement rayonnage	tablettes
hauteur	2200 mm	alignement angle d'installation	droit
largeur	2785 mm	couleur traverse	orangé rouge // RAL2001
profondeur	800 mm	exécution couleur	orangé rouge/galvanisé // RAL2001
charge maxi par tablette	2400 kg	volume de livraison	rayonnage suivant avec 1 échelle avec ancrage au sol et plateaux conf. à l'offre
largeur de compartiment	2700 mm	instruction de montage	lisses équipées de goupilles de sécurité
profondeur de compartiment	800 mm	livraison	démonté
charge maxi par élément	10100 kg	garantie	5 années
nombre de tablettes/niveaux	3 pièce	Poids	182,745 kg
type tablette/niveau	platelage en acier		

Accessoires

690168		tablette avec panneaux acier pour rayonnage grande largeur, largeur x profondeur 2700 x 800 mm, pour une charge max. par tabl. de 2400 kg, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
690292		rayonnage grande largeur, rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 2200 x 1385 x 800 mm, charge max. par tablette 1300 kg, 3 niveaux avec platelage en acier, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion, traverses avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL2001 orangé rouge
691499		protection anti-collision, convient pour le intérieur, profil en L, hauteur 400 mm, en acier, coloris jaune/noir, à cheviller

Cela s'adapte aussi ...

213052		ruban adhésif, couleur standard, en PVC en blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm
217213		palette norme européenne, en bois, longueur x largeur 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 4000 / 1100 kg, soubassement patins, tablette supérieure ajourés
231461		caisse carton pliante à hauteur réglable, en papier d'herbe (30 %)/carton ondulé (70 %) en marron clair, recyclables à 100 %, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 305 x 220 x 100 - 150 mm, tablette automatique
991798		panneau, en rouleau à découper, hauteur x longueur 25 x 30000 mm, face arrière magnétique, face avant pour inscription individuelle, en blanc