

Feuille de données du produit



Article N°: 4495 Chariot haut à plateaux inclinables

Equipements de manutention



Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. 1 plateau fixe et 3 plateaux amovibles en treillis soudés de 140 x 40 mm. Plateaux amovibles réglables au pas de 120 mm. Angle d'inclinaison 15° ou 30°. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme EN 1757-3.

Détails techniques:



Charge totale (kg)	500
Charge par plateau (kg)	50
Longueur de surface utile (mm)	1250
Largeur de surface utile (mm)	610
Longueur totale (mm)	1430
Largeur totale (mm)	620
Hauteur totale (mm)	1800
Type de pneu	TPE
Roues (mm)	200 x 40
Poids (kg)	73
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	10
Code douanier	87168000
GTIN	4017976044958