



Product data sheet

Art nr.: 4495 Etagewagen met verstelbare etages

Transportmiddelen



Stalen buis-/profielstalenconstructie, gepoedercoat RAL 5007. 1 Vaste en 3 losse etages met ingelast draadgaas, 40 x 40 mm gepoedercoat, 15 mm hoge rand aan de lange zijden. losse etages variabel instelbaar, inhangbaar in een raster van 120 mm. Mogelijke neiging bij schuine inhangning ca. 15 en ca. 30 graden. Draagvermogen per etage 50 kg. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).

Technische details:



Totaal draagvermogen (kg)	500
Draagvermogen etage (kg)	50
laadvlak lengte (mm)	1250
laadvlak breedte (mm)	610
Totale lengte (mm)	1430
Totale breedte (mm)	620
Totale hoogte (mm)	1800
Wielen	TPE
Wielmaat (mm)	200 x 40
Gewicht (kg)	73
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	87168000
GTIN	4017976044958