



ZENIT EVO 7128

EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Entdecke mehr

KOMFORT FÜR LANGE ARBEITSTAGE, SCHNÜRSENKEL

Bequemer Sicherheitsschuh mit sportlichem Design, Schnürsenkeln und hochwertigem Schutz. Das funktionale Obermaterial aus Strickgewebe mit Memory-Schaum-Polsterung schützt die Füße und hält sie angenehm kühl. Die öl- und hitzebeständige RPU-Laufsohle bietet hervorragenden Grip, während die JALAS® Zehenschutzkappe aus Aluminium, ein plasmabehandelter textiler Durchtrittschutz und zwei Stoßdämpfungszonen aus PORON® XRD® die Füße zuverlässig schützen.

HERAUSRAGENDE MERKMALE

- Optimierte Stoßdämpfung
- Hervorragender Grip
- Sehr gute Passform
- Besonders bequem
- Sehr atmungsaktiv
- Äußerst leicht

EIGENSCHAFTEN

- Ölbeständige Laufsohle
- Antistatische Eigenschaften
- Ventilierende Einlegesohle
- Geringes Gewicht
- Gepolsterte Lasche
- Entspricht IEC 61340-5-1 (ESD)
- Ergonomisch geformt
- Wattierter Schaftrand aus Memory Foam
- Weich



SCHÜTZT VOR/GEGEN

zehenverletzungen, nageldurchtrittsverletzungen,
elektrische aufladung, rutschgefahr

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN

im freien, innenräume, umgebungen mit gefahr von
penetration der laufsohle, trockene bereiche, saubere
arbeitsumgebungen

EIGENSCHAFTEN

TYP Sicherheitsschuhe, Halbschuhe

KATEGORIE Cat. II

MATERIAL DURCHTRITTSCHUTZ Plasmabehandeltes

Komposit (PTC) Textil

PASSFORM Normal

KOLLEKTION Zenit Evo

OBERMATERIAL Gestrickte Textilie

ZEHENKAPPENMATERIAL Aluminium

MATERIAL FUTTER Polyester

EINLEGESOHLE FX3 Supreme

MATERIAL EINLEGESOHLE Textil, Weiches E.V.A, Hartes

E.V.A, Elektrisch leitender Polyesterfaden, Neo foam,

Zweifache Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD®

MATERIAL ZWISCHENSOHLE PU-Zwischensohle

MATERIAL LAUF SOHLE RPU-Laufsohle

VERSCHLUSS Schnürsenkel

FARBE Schwarz, Grau, Weiß

NETTOGEWICHT (GRÖSSE 42) 1.17 kg

KONFORMITÄT





EN ISO 20345:2011
S1, P, SRC

ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR



EIGENSCHAFTEN



GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN
35	7128-35	6408487508059
36	7128-36	6408487508066
37	7128-37	6408487508073
38	7128-38	6408487508080
39	7128-39	6408487508097
40	7128-40	6408487508103
41	7128-41	6408487508110
42	7128-42	6408487508127
43	7128-43	6408487508134
44	7128-44	6408487508141
45	7128-45	6408487508158
46	7128-46	6408487508165
47	7128-47	6408487508172
48	7128-48	6408487508189

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com