

Artikelnummer: 74166

Kurzbeschreibung: Rechteckbehälter Standard, GFK, mit Staplertaschen, grün, 1500 l

Langbeschreibung: Rechteckbehälter Standard, GFK, mit Staplertaschen, 1500 l: Staplertaschen flüssigkeitsdicht mit Edelstahl-Flachrundschauben am Behälter montiert. Geeignet für Drehkranzstapler. Einfahrma sse B 160 x H 70 mm. CEMO-Produkte aus dem Werkstoff GFK garantieren: langlebig UV-resistent recyclingfähig geringes Gewicht ineinander stapelbar korrosions- und witterungsbeständig temperaturbeständig von -30-GradC bis +40-GradC lebensmittelechte Ausführung auf Anfrage glatte, leicht zu reinigende Innen- und Außenflächen beständig gegen viele Säuren und Laugen (bitte anfragen) Außenmaße: L 1820 x B 1390 x H 880 mm Innenmaße: L 1680 x B 1250 x H 800 mm Gewicht: 64 kg GFK (Glasfaserverstärkter Kunststoff): Der Werkstoff, der die Vorteile von Kunststoff und Stahl vereint.



EAN/GTIN: 4052886107621