

## Productinformatie


# 35 42 115 ESD

## Elektronica-grijptang ESD

DIN ISO 9655 DIN EN 61 340-5



- Precisietangen voor fijne montagewerkzaamheden bijv. in elektronica en fijne mechanica
- Voor grijpen, klemmen en buigen
- Uitvoering elektrisch afleidend - dissipatief
- Doorgestoken precisiescharnier
- Glad geslepen grijpvlakken
- Kanten zorgvuldig ontbraamd
- Soepele, dubbele veer, waardoor de tang gemakkelijk en gelijkmatig opent
- De spiegelpolijsting biedt samen met een fijne oliefilm een optimale bescherming tegen roest - geen storingen in het schakelcircuit door wegspringende chroomsplinters
- Benen met tweekleurige meer-componentengrepen zwart/grijs
- 45° gebogen, halfronde bekken
- Kogellager-chroomstaal, oliegehard



Algemeen	
Artikel-nr.	35 42 115 ESD
EAN	4003773024866
Kop	spiegelgepolijst
Benen	met meer-componentengrepen
gewicht	70 g
Afmetingen	115 x 65 x 17 mm
Norm	DIN ISO 9655 DIN EN 61 340-5
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties	
Beklengte (B)	22,5 mm
Bekdikte (scharnier) (D)	6,5 mm
Puntbreedte (E)	2,0 mm
Tip Thickness (F)	1,5 mm
Kopbreedte (A)	11,0 mm
Afmeting hoek	45 °
ESD	ja

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

