

## Information produit

# 70 07 160

## Pince coupante de côté

DIN ISO 5749 IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V 

- Avec tranchant allongé
- La pince coupante de côté indispensable pour une utilisation polyvalente
- Matériaux de qualité supérieure et finition de précision pour une longue durée de vie
- Tranchants de précision pour fils doux et durs
- Coupe nette des fils en cuivre fins, même en bout de tranchants
- Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 62 HRC
- Tête étroite permettant une utilisation dans des endroits difficiles d'accès
- Avec biseau
- Acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases

### Informations générales

Réf.	70 07 160
EAN	4003773018155
Pince	chromée
Tête	chromée
Poignées	isolées par surmoulage, certifiées VDE
Poids	227 g
Dimensions	160 x 60 x 28 mm
Norme	DIN ISO 5749 DIN EN 60900 IEC 60900
conforme REACH	ne contient pas de SVHC
conforme RoHS	non applicable

### Attributs techniques

Capacités de coupe fil d'acier tendre (diamètre)	Ø 4,0 mm
Capacités de coupe fil d'acier mi-dur (diamètre)	Ø 3,0 mm
Capacités de coupe fil d'acier dur (diamètre)	Ø 2 mm
Certifié VDE	oui

*Sous réserve de toute modification technique et erreur.*