

Information produit

83 10 030

Clé serre-tubes 90°

DIN 5234

- Modèle suédois
- Mâchoires coudées à 90°
- Denture orientée dans le sens inverse de la rotation
- Denture trempée par induction
- Branche en profilé double T
- Bague de fixation imperdable
- Revêtement poudre rouge, mâchoires polies
- Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases



Informations générales

Réf.	83 10 030
EAN	4003773022329
Pince	revêtement poudre, rouge
Poids	3.433 g
Dimensions	650 x 96 x 25 mm
Norme	DIN 5234
conforme REACH	ne contient pas de SVHC
conforme RoHS	non applicable

Attributs techniques

Écartement	110 mm
Capacité pour les tubes (diamètre)	Ø 4 3/8
Capacité pour les tubes (diamètre)	Ø 110 mm
Capacité pour écrous, ouverture	105 mm
Diamètre intérieur en pouces	Ø 3 pouces

Sous réserve de toute modification technique et erreur.

