

Termékinformációk

95 12 200

Kábelolló

Kettős vágóéllel



- Réz- és alu-kábelek vágásához
- Nem alkalmas acélhuzalhoz és hidegen 1 húzott rézvezetékhez
- Edzett vágóélek precíziós köszörüléssel
- Simán és tisztán vág, nem lapít
- A vágási folyamat elővágásra (szigetelőköpeny az előlő vágóél-tartományban) és utóvágásra (vezeték a hátsó vágóél-tartományban) történő felosztásával max. Ø 20 mm-es kábelek egy kézzel elvághatók
- Csekély erőfelfejtés a kedvező áttételi viszonyok és a speciális vágóél-geometria következtében
- Szorítóvédelem meggátolja a zúzódásos sérülést
- Utánállítható csavaros csukló, önbiztosító
- Különleges minőségű speciális szerszámacél, kovácsolt, olajban edzett

Általános

Cikkszám	95 12 200
EAN	4003773047834
Olló	barnított
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal
Súly	324 g
Méret	200 x 55 x 21 mm

Műszaki jellemzők

Vágási érték többvezetékes CU-kábelnél	70 mm ²
Vágási érték többvezetékes CU-kábelnél	Ø 20 mm
AWG	2 / 0

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk



Utóvágás: miután a kábel köpenyének átvágása az előlő profilban megtörtént, a vezetők szétválasztására a hátsó Elővágás: az előlő vágóél nagyobb kábelátmérőjű szigetelőköpenyek vágására való használata következtében a profilban kerül sor. Elővágás elöl, utóvágás hátul - így könnyebb a vágás. markolatnyílás ergonomikus marad.