

Productinformatie

97 62 145 A

Krimptang voor adereindhulzen

- Voor het krimpen van adereindhulzen DIN 46228 deel 1 + 4 van 0,25 tot 2,5 mm²
- Krimping in gekenmerkte trapeziumprofielen voor de verbinding van huls en ader
- Vanadium-elektrostaal; gesmeed, oliegehard



Algemeen

Artikel-nr.	97 62 145 A
EAN	4003773060154
Kop	gepolijst
Benen	met meer-componentengrepen
gewicht	170 g
Afmetingen	145 x 55 x 19 mm
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Toepassing	adereindhulzen
Capaciteit vierkante millimeter	0,25 — 2,5 mm ²
Aantal krimpprofielen	4
AWG	24 — 14

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen