

Información sobre productos

99 10 300

Tenaza rusa de fuerza

Gran efecto palanca

DIN ISO 9242



- 25 % de ahorro en fuerza en comparación con tenazas rusas convencionales del mismo tamaño
- Por su formato especialmente estilizado, también para unir hierros ubicados en profundidad
- Para fijar la ferralla en el hormigón armado con alambre de atar
- Torsiona y corta el alambre durante el proceso de trabajo
- Articulación con elevada multiplicación, lo que permite trabajar sin esfuerzo incluso utilizando alambres de atar más gruesos
- Potente amortiguación que evita sobre cargas y dolores en tendones y músculos en el momento del corte
- Filos de corte templados adicionalmente; dureza de los filos aprox. 61 HRC
- Acero especial para herramientas de excepcional calidad, forjado, templado al aceite en varias etapas



Información general

Núm. de artículo	99 10 300
EAN	4003773022398
Alicate	negro atramentado
Cabeza	pulida
Peso	501 g
Dimensiones	300 x 50 x 20 mm
Norma	DIN ISO 9242
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas

Capacidad de corte alambre duro (diámetro)	Ø 2,0 mm
Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro)	Ø 3,8 mm
Longitud de la cuchilla mm	25,0 mm 25,0 mm

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.

