

Rollcart chariot-armoire

force 400 kg, plateau longueur x largeur 1090 x 700 mm, châssis en RAL7035 gris clair/RAL5010 bleu gentiane, soubassements : 4 tiroirs, hauteur x longueur x largeur 980 x 1160 x 700 mm, avec bandage TPE



Numéro d'article: 158102

Rollcart Chariot bloc-coffre

Force 400 kg

chariot-armoire

- force 400 kg
- plateau longueur x largeur 1090 x 700 mm
- châssis en RAL7035 gris clair/RAL5010 bleu gentiane
- structure en acier/bois
- soubassements : 4 tiroirs
- hauteur x longueur x largeur 980 x 1160 x 700 mm
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- avec bandage TPE
- roulettes pivotantes à freins
- frein selon EN 1757-3

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	pneumatique	TPE
type de chariot	chariot-armoire	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
charge	400 kg	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
longueur de plateau	1090 mm	matériau	acier/bois

largeur de plateau	700 mm	conducteur d'électricité	non
équipement chariot	4 tiroirs	disposition des roues	rectangulaire
nombre de tiroirs	4 pièce	couleur	gris clair/bleu gentiane // RAL7035/RAL5010
hauteur	980-1280 mm	norme	EN 1757-3 (frein)
longueur	1160 mm		1 pièce
largeur	700 mm	Poids	108 kg

Accessoires

157957		frein central pour chariot de manutention, en caoutchouc, pour diamètre de roue 200 mm
158103		kit de séparateurs pour tiroirs pour chariot à plateaux, kit comprenant : 2 séparateurs longitudinaux et 6 transversaux, hauteur x longueur 60 x 700 mm
158403		jeu de roulettes ESD, pour chariot de manutention, bandage TPE, force 600 kg, Ø de roue 200 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158407		4 roulettes pivotantes (au lieu de 2 roulettes pivotantes/2 roulettes fixes), pour chariot de manutention, force 0 - 600 kg, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158412		Jeu de roulettes, pour chariot de manutention, bandage polyamide, Ø de roue 200 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158417		protège-pieds pour roulette pivotante et fixe, pour diamètre de roue 200 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158422		Jeu de roulettes, pour chariot de manutention, bandage caoutchouc plein, force 1200 kg, roue Ø x larg. 200 x 50 mm, moyeu avec roulement à billes, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal