

fetra chariot de transport de colis

force 600 kg, plateau longueur x largeur 1200 x 800 mm, hauteur x longueur x largeur 1552 x 1369 x 830 mm, rehausses : 3 parois (grillage), 1 double porte battante, toit, avec bandage TPE

Numéro d'article: 158734



fetra
Transportgeräte



fetra Chariot de transport de colis

Force 600 kg

chariot de transport de colis








- force 600 kg
- plateau longueur x largeur 1200 x 800 mm
- hauteur x longueur x largeur 1552 x 1369 x 830 mm
- rehausses : 3 parois (grillage), 1 double porte battante, toit
- verrouillable avec fermeture à verrou
- 2 roulettes pivotantes et 2 fixes
- Ø de roue 200 mm
- avec bandage TPE
- moyeu avec roulement rainuré à billes
- roulettes pivotantes avec freins
- frein selon EN 1757-3

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	Diamètre de roue	200 mm
type de chariot	chariot de transport de colis	pneumatique	TPE
rehausses	3 parois (grillage), 1	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes/2

	double porte battante, toit		fixes
charge	600 kg	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
longueur de plateau	1200 mm	roulement	roulement rainuré à billes
largeur de plateau	800 mm	frein	oui
hauteur	1552 mm	norme européenne	non
longueur	1369 mm	couvercle	oui
largeur	830 mm	disposition des roues	rectangulaire
Structure de la plateforme	plein	système de fermeture	fermeture à verrou
emboîtable	non	norme	EN 1757-3 (frein)
matériau de finition	soudé	Poids	519 kg

Accessoires

119194		roue, diamètre 200 mm, avec bandage polyuréthane, moyeu avec roulement à billes, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
147905		roue, force 400 kg, bandage air, diamètre 220 mm, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
158760		Jeu de roulettes, bandage élastique, non tachant, Ø de roue 200 mm, moyeu avec roulement à billes, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
158816		support pour lecteur de code-barres pour chariot d'entrepôt, en acier, hauteur x largeur 150 x 120 mm
225609		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteilles de diamètre 65 à 110 mm, hauteur x largeur x profondeur 288 x 69 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225611		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Bode d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 73 x 144 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225613		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Bode d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 87 x 160 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225614		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Euro d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 280 x 76 x 132 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225615		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Euro d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 284 x 96 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
309745		roue, avec bandage polyamide, diamètre 200 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal