

LISTA

uittrekstelling voor zware lasten



hoogte x breedte x diepte 2000 x 890 x 1260 mm, veldlast 9000 kg / vaklast 800 kg / vaklast afdekplank 200 kg, 3 niveau(s) met stalen frame met 2-delige, ingelegde spaanplaat (40 mm). 2 legborden uittrekbaar en 1 vaste afdekplank, staanders met slag- en krasvaste poedercoating in RAL 5012 lichtblauw



Artikelnummer: 179328

LISTA Zware uittrekbare plank

Basisveld

uittrekstelling voor zware lasten

- ideaal voor veilige opslag van zware goederen, zoals motoren, spuitgietmatrijzen of stansgereedschap, ook voor het bevoorraden met hijswerktuigen en pallets op alle niveaus - hierdoor is een zeer ruimtebesparende opstelling mogelijk
- hoogte x breedte x diepte 2000 x 890 x 1260 mm
- veldlast 9000 kg / vaklast 800 kg / vaklast afdekplank 200 kg
- 3 niveau(s) met stalen frame met 2-delige, ingelegde spaanplaat (40 mm). 2 legborden uittrekbaar en 1 vaste afdekplank
- soepel lopende enkelvoudige geleider met vergrendeling in uitgetrokken en ingeschoven stand, 65 % uittrekbaar
- Per 100 mm verstelbaar
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- Hoge stabiliteit door diagonaalschoren
- constructie van staal (gelast)
- staanders met slag- en krasvaste poedercoating in RAL 5012 lichtblauw
- inhoud levering: basisstelling met 2 staanderframes, 2 uittrekbare

legborden, 1 afdekplank, diagonaalschoren, vloerverankering en vulplatenset

- Leveringstoestand gedemonteerd
- voor uw veiligheid uittrekstellingen voor zware lasten moeten altijd aan de vloer worden verankerd
- De aangegeven draaglasten van de vakken gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting. per stellingveld mag slechts één uittrekbaar legbord tegelijk worden uitgetrokken

Technische details

meubeltype	stelling	legborden / schappen functie	2 legborden uittrekbaar
stellingtype	uittrekstelling voor zware lasten	soort uittrekking	enkelvoudige geleider
stellingveld	grondveld	uittrekbaar legbord	65 %
geschikt voor (product/materiaal)	zware goederen, palletgoederen, motoren, spuitgietmatrijzen	in hoogte verstelbaar legbord	100 mm
geschikt voor (gebruik)	bevoorraden met hijswerktuigen, palletopslag op alle niveaus	dikte legbord	40 mm
materiaal	staal	gebruik	eenzijdig
materiaal verwerking	gelast	stabiliteit/versteviging/schoren	diagonaalschoren
hoogte	2000 mm	stelling uitrusting	legborden, uittreklegborden
breedte	890 mm	oppervlak standaard	m. poedercoating
diepte	1260 mm	kleur standaard	blauw // RAL 5012
vaklast	800 kg	kleur uitvoering	blauw // RAL 5012
vaklast afdekplank	200 kg	inhoud levering	basisstelling met 2 staanderframes, 2 uittrekbare legborden, 1 afdekplank, diagonaalschoren, vloerverankering en vulplatenset
veldlast	9000 kg	levering	gedemonteerd
legborden / schappen aantal	3 stuks	gewicht	225 kg
legbord-/niveautype	spaanplaat		

Gerelateerde Producten

179381



uittrekstelling voor zware lasten, hoogte x breedte x diepte 2000 x 890 x 1260 mm, veldlast 9000 kg / vaklast 800 kg / vaklast afdekplank 200 kg, 3 niveau(s) met stalen frame met 2-delige, ingelegde spaanplaat (40 mm). 2 legborden uittrekbaar en 1 vaste afdekplank, staanders met slag- en krasvaste poedercoating in RAL 5012 lichtblauw