

## Lacont stellingcontainer v. gevaarlijke stoffen

voor maximaal 6 x IBC, opslag  
staand, hoogte x breedte x diepte  
3660 x 3500 x 1450 mm, afsluitbaar  
met vleugel deur, 1 niveaus met  
vloerrooster, van staal verzinkt met  
lak in RAL 5015 hemelsblauw

Artikelnummer: 200381



## Lacont Stellingcontainer voor gevaarlijke stoffen

### voor IBC

stellingcontainer v. gevaarlijke stoffen

- voor maximaal 6 x IBC, opslag staand
- voor opslag buiten
- Geschikt voor aquatoxische en brandbare stoffen
- constructie van de container ambtelijk toegelaten
- met natuurlijke ventilatie
- hoogte x breedte x diepte 3660 x 3500 x 1450 mm
- uitgerust met doorschuifbeveiliging, vloeistofafvoerende platen voor de achterwand, hijsogen voor leeg transport
- afsluitbaar met vleugel deur
- 1 niveaus met vloerrooster
- frame gelast





- van staal verzinkt met lak in RAL 5015 hemelsblauw
- thermisch verzinkte voetplaten voorbereid voor vloermontage
- Leveringstoestand voorgemonteerd

## Technische details

meubeltype	stelling	legborden / schappen aantal	1 stuks
opslagtype gevaarlijke stoffen	stelling	legbord-/niveautype	vloerrooster
stellingtype	stellingcontainer v. gevaarlijke stoffen	bodemopvangbak aantal	1 stuks
stellingveld	grondveld	opvangvolume vloeropvangbak	1000 l
opslagplaats	buiten	type deur	vleugel deur
bevestigingstype	vloermontage met voetplaten	materiaal	staal
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische en brandbare stoffen	materiaal verwerking	gelast
bouwwijze (toelating)	constructie van de container ambtelijk toegelaten	oppervlak	verzinkt // gelakt
hoogte	3660 mm	kleur	blauw // RAL 5015
breedte	3500 mm	oppervlak standaard	verzinkt // gelakt
diepte	1450 mm	oppervlak traversen	verzinkt // gelakt
stelling uitrusting	doorschuifbeveiliging, vloeistofafvoerende platen, hijsogen	kleur standaard	blauw // RAL 5015
capaciteit	6 x IBC	kleur traversen	blauw // RAL 5015
capaciteit ibc/ktc (max.)	6 stuks	kleur uitvoering	blauw // RAL 5015
opslag	staand	levering	voorgemonteerd
ventilatie kast	natuurlijk	lossen per kraan/vorkheftruck	ja
gebruik	eenzijdig	gebruiksaanwijzing verordening i	bij actieve opslag van ontvlambare stoffen is technisch mechanische ventilatie vereist
opslagniveau's	2 stuks	gewicht	1600 kg

## Dit past ook bij ...

148638		wegwerppallet, hoogte x lengte x breedte 150 x 1200 x 800 mm, van PE-regeneraat in antraciet
510903		palletheftwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met nylon-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm