


## Lacont stellingcontainer v. gevaarlijke stoffen

voor maximaal 60 x 200 liter vat,  
opslag staand, hoogte x breedte x  
diepte 3630 x 6240 x 1390 mm, 2  
stellingvelden, 3 niveau(s) met  
vloerrooster, onder 1 opvangbak per  
veld, bodemopvangbak met 650 l  
opvangvolume, opvangbak van  
staal verzinkt met lak in RAL 5015  
hemelsblauw



Artikelnummer: 200669



## Lacont Stellingcontainer voor gevaarlijke stoffen

### voor staande vaten

stellingcontainer v. gevaarlijke stoffen

- voor opslag onderdak
- Geschikt voor aquatoxische en brandbare stoffen
- voor maximaal 60 x 200 liter vat, opslag staand
- hoogte x breedte x diepte 3630 x 6240 x 1390 mm
- 2 stellingvelden
- 3 niveau(s) met vloerrooster, onder 1 opvangbak per veld
- vak breedte x diepte 3100 x 1300 mm
- frame gelast
- bodemopvangbak met 650 l opvangvolume
- met hijsogen voor leeg transport
- opvangbak van staal verzinkt met lak in RAL 5015 hemelsblauw
- thermisch verzinkte voetplaten voorbereid voor vloermontage
- Leveringstoestand voorgemonteerd
- Lossen met heftruck of kraan noodzakelijk
- constructie van de container ambtelijk toegelaten
- bij actieve opslag van ontvlambare stoffen is technisch mechanische ventilatie vereist





## Technische details

meubeltype	stelling	legbord-/niveautype	vloerrooster
opslagtype gevaarlijke stoffen	stelling	legbord-/niveautype (onderste ni	1 opvangbak per veld
stellingtype	stellingcontainer v. gevaarlijke stoffen	opvangvolume vloeropvangbak	650 l
stellingveld	grondveld	stelling uitrusting	hijsgogen
stellingvelden aantal	2 stuks	materiaal	staal
opslagplaats	onderdak	materiaal verwerking	gelast
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische en brandbare stoffen	oppervlak legbord	verzinkt
bevestigingstype	vloermontage met voetplaten	oppervlak standaard	verzinkt // gelakt
opslagniveaus	3 stuks	oppervlak traversen	verzinkt // gelakt
capaciteit	60 x 200 liter vat	kleur standaard	blauw // RAL 5015
opslag	staand	kleur traversen	blauw // RAL 5015
hoogte	3630 mm	kleur uitvoering	blauw // RAL 5015
breedte	6240 mm	type deur	zonder deur
diepte	1390 mm	bouwwijze (toelating)	constructie van de container ambtelijk toegelaten
vakbreedte	3100 mm	gebruiksaanwijzing verordening i	bij actieve opslag van ontvlambare stoffen is technisch mechanische ventilatie vereist
vakdiepte	1300 mm	levering	voorgemonteerd
gebruik	eezijdig	lossen per kraan/vorkheftruck no	ja
legborden / schappen aantal	3 stuks	gewicht	2336 kg

## Gerelateerde Producten

700173 Stapelaar-/Kraanontlading

## Dit past ook bij ...

148638		wegwerppallet, hoogte x lengte x breedte 150 x 1200 x 800 mm, van PE-regeneraat in antraciet
510903		palletheffwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met nylon-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm