

## vatpomp

voor brandbare media met een maximale viscositeit van 500 mPas, maximale pompcapaciteit 0,22 liter per hefbeweging, dompeldiepte 360 mm, uitloop via boog

Artikelnummer: 200982



## Hand- vatpomp

### van roestvrij staal

vatpomp

- voor brandbare media met een maximale viscositeit van 500 mPas
- maximale pompcapaciteit 0,22 liter per hefbeweging
- dompeldiepte 360 mm
- uitloop via boog
- behuizing van RVS

## Technische details

|                                |                          |                                   |            |
|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------|
| opslagtype gevaarlijke stoffen | vaten-/containerhandling | bediening                         | hand       |
| vaten-/containerhandling       | pomp                     | max. pompcapaciteit l/hefbeweging | 0,22 l/hef |
| pomptype                       | vatpomp                  | dompeldiepte                      | 360 mm     |
| medium                         | brandbare media          | uitloop                           | boog       |
| max. viscositeit               | 500 mPas                 | materiaal behuizing               | RVS        |
| opslagbak                      | vat                      | gewicht                           | 1,69 kg    |

## Gerelateerde Producten

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 200986 |  | vatkoppeling, Geschikt voor brandbare stoffen, schroefdraad R2" fijn schroefdraad binnen, van messing vernikkeld |
| 200988 |  | antistatische set voor vatpomp   |

## Dit past ook bij ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 200237 |    | oogspoelstation, set bestaande uit: 1 x 500 ml keukenzoutoplossing en 1 x 200 ml pH-neutrale oplossing, spiegel                                   |
| 201012 |    | opvangschaal, opvangvolume 20 l, hoogte x lengte x breedte 105 x 690 x 440 mm, 4 kamers met telkens 1 gietrand, van polyethyleen in zwart         |
| 205536 |    | universele adapterset voor pompen   |
| 221116 |   | beschermhandschoenen, van nitril in groen, gevoerd en geprofileerd, afmeting 8  |
| 407817 |  | opvangbak, voor 2 x 200 liter vat, opvangvolume 224 l, hoogte x breedte x diepte 365 x 1200 x 800 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |
| 504444 |  | noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm |
| 525760 |  | gevaarsymbool, aquatoxisch, sticker, van folie, hoogte x breedte 50 x 50 mm   |