

Cemo GVK-palletepzetbak

opvangvolume 150 l, hoogte x
breedte x diepte 165 x 1200 x 800
mm, glad legbord

Artikelnummer: 201346



Cemo Opvangbak van GFK voor de opslag van europallets

GVK-palletepzetbak

- voor opslag onderdak
- Geschikt voor aquatoxische, brandbare en bijtende stoffen
- model van de opvangbak ambtelijk toegelaten
- opvangvolume 150 l
- hoogte x breedte x diepte 165 x 1200 x 800 mm
- van GVK (glasvezelversterkt kunststof)
- glad legbord





Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	opvangbak	diepte	800 mm
type opvangbak	GVK-palletepzetbak	materiaal	GVK (glasvezelversterkt kunststof)
opslagplaats	onderdak	onderbouw	glad legbord
opvangvolume	150 l	onderrijdbaar	nee
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische, brandbare en bijtende stoffen	stapelbaar	nee
bouwwijze (toelating)	model van de opvangbak ambtelijk toegelaten	verrijdbaar	nee
hoogte	165 mm	gewicht	9 kg
breedte	1200 mm		

Gerelateerde Producten

201355		schroefhoek voor opvangbak
--------	--	----------------------------

Dit past ook bij ...

208879		Dekselvat, hoogte x Ø 610 x 400 mm, inhoud 60 l, voor vaste gevaarlijke stoffen, van polyethyleen, vat / deksel blauw / zwart
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm
525732		gevaarsymbool, aquatoxisch, sticker, van folie, hoogte x breedte 20 x 20 mm
525756		gevaarsymbool, bijtende stoffen, sticker, van folie, hoogte x breedte 50 x 50 mm