

Cemo sproeier

stroomaansluiting 230 V, werkdruk
0,3 - 5 bar, inhoud 20 l,
transportvolume 1,37 l/min

Artikelnummer: 225434



Cemo Spuitmachine

voor het snel spuiten van desinfectiemiddel

sproeier





- stroomaansluiting 230 V
- voor Ontsmettingsmiddel
- met handspuitpistool voor platte straal
- spuihoek 110 °
- werkdruk 0,3 - 5 bar
- inhoud 20 l
- kabel 5 m lang
- transportvolume 1,37 l/min
- hoogte x breedte x diepte 380 x 210 x 560 mm
- gewicht 6 kg

Technische details

soort reiniging	nat	volume bak	20 l
reinigingstype	sproeier	kabellengte	5 m
medium	Ontsmettingsmiddel	hoogte	380 mm
reinigingsmachine uitrusting	handspuitpistool voor platte straal	breedte	210 mm
accuaandrijving	nee	diepte	560 mm
spuihoek	110 °	WEEE-registratienummer	DE91438011
werklust	0,3-5 bar	WEEE-apparaatsort	groot apparaat cat. 4

max. transportvermogen	1,37 l/min	merk volgens EAR-registers	Cemo
aansluitvermogen	230 V	gewicht	6 kg

Dit past ook bij ...

141935		waarschuwingsbord, vloeropsteller, van kunststof, hoogte x breedte x diepte 600 x 275 x 270 mm
141938		waarschuwingsbord, vloeropsteller, van kunststof in geel, hoogte x breedte x diepte 600 x 275 x 270 mm
141940		verbodsbord, vloeropsteller, van kunststof in rood, hoogte x breedte x diepte 600 x 275 x 270 mm
141947		gebodsbord, vloeropsteller, van kunststof in blauw, hoogte x breedte x diepte 600 x 275 x 270 mm
500545		EHBO-kast voor oogbescherming, Vulling: oogspoelflessen, oogklep, kompressen, wegwerphandschoenen, vliesdoeken, hoogte x breedte x diepte 350 x 280 x 130 mm, uitrusting: 1 legbord, constructie van staal, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL9010 zuiver wit, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL9010 zuiver wit