


WSM

arceau pour cycles

hauteur x longueur x profondeur 845 x 3240 x 1270 mm, 2 x 6 emplacements de réglage (utilisation double face), pour 55 mm roues larges, en tube d'acier (vissé), équipé de avec œillets en acier comme protection contre le vol et gaine plastique comme protection contre les chocs



Numéro d'article: 240205

arceau pour cycles

- hauteur x longueur x profondeur 845 x 3240 x 1270 mm
- 2 x 6 emplacements de réglage (utilisation double face), pour 55 mm roues larges
- étrier avec largeur de voie 350 mm
- diamètre du tube 18 mm
- en tube d'acier (vissé)
- avec étrier de réglage très haut
- équipé de avec œillets en acier comme protection contre le vol et gaine plastique comme protection contre les chocs
- fixation avec équerre de montage au sol
- Modèle peu encombrant grâce au décalage haut/bas
- répond aux exigences de sécurité et de propriété d'emploi de la directive 6102 de l'ADFC

Détails techniques

équipement d'extérieur supports cycles

écartement des roues 350 mm

type de supports cycles	arceau pour cycles	équipement montant	œillets en acier, gaine plastique
hauteur	845 mm	installation	tablette
longueur	3240 mm	type de fixation	équerre de montage au sol
profondeur	1270 mm	Surface publicitaire	non
largeur de pneu	55 mm	matériau	tube d'acier
diamètre de tube	18 mm	matériau de finition	vissé
nombre d'emplacements de réglage	2 x 6	modèle	peu encombrant grâce au décalage haut/bas
utilisation	double face	norme	directive 6102 de l'ADFC
modèle d'étrier de réglage	très haut	Poids	93 kg