

Thurmetall werkplaatswagen

Workman Workshop Trolley Pro

hoogte x breedte x diepte 955 x 850 x 535 mm, lade binnen B x D 600 x 450 mm, 6 laden, afsluitbaar met centrale vergrendeling, romp in RAL7016 antracietgrijs, front in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 243750



THURMETALL

werkplaatswagen

- hoogte x breedte x diepte 955 x 850 x 535 mm
- draagvermogen 250 kg
- laden hoogte 4x75 mm/1x150 mm/1x200 mm
- lade binnen B x D 600 x 450 mm
- draagvermogen per lade 40 kg
- 6 laden
- met uittrekstop
- afsluitbaar met centrale vergrendeling
- zijwanden met systeemperforatie
- Met praktische duwbeugel
- 2 zwenk- en 2 bokwielen
- wiel Ø 125 mm
- met massief rubber-banden
- zwenkwielen met rem
- constructie van plaatstaal
- romp in RAL7016 antracietgrijs

- front in RAL7035 lichtgrijs
- 2 jaar garantie

Technische details

transporttoestel	transportwagen	uittrekblokkering	ja
type wagen	werkplaatswagen	schuifbeugel	ja
hoogte	955 mm	afsluitbaar	ja
breedte	850 mm	sluitsysteem	centrale vergrendeling
diepte	535 mm	verrijdbaar	ja
materiaal	plaatstaal	onderbouw	rollen
kast uitrusting	6 laden, kunststof blad, geperforeerde plaat, duwbeugel	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
zijwand	met systeemperforatie	wiel-ø	125 mm
incl. gereedschap	nee	banden	massief rubber
draagvermogen	250 kg	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
laden aantal	6 stuks	kleur romp	antracietgrijs // RAL7016
laden aantal x hoogte	4x75 mm/1x150 mm/1x200 mm	kleur voorkant	lichtgrijs // RAL7035
breedte lade binnen	600 mm	garantie	2 jaar
diepte lade binnen	450 mm	gewicht	52 kg
draagvermogen lade	40 kg		