


## Bauer nacelle de sécurité

force 300 kg, hauteur x longueur x largeur 2000 x 1040 x 1230 mm, Du côté large avec réception, en tube d'acier vernis coloris RAL2000 orangé jaune

Numéro d'article: 254583



### nacelle de sécurité

- convient pour pour une utilisation avec gerbeur
- Convient pour réparations et travaux de maintenance à deux
- force 300 kg
- hauteur x longueur x largeur 2000 x 1040 x 1230 mm
- plateforme largeur x profondeur 1140 x 740 mm
- Du côté large avec réception
- hauteur d'entrée x largeur d'entrée 80 x 200 mm
- écartement fourreaux de fourche 600 mm
- Avec barre de sécurité pour l'accès, haute paroi arrière grillagée et points d'arrimage PSA
- avec porte-outils
- Non grutable
- en tube d'acier vernis coloris RAL2000 orangé jaune

## Détails techniques

appareil de levage	appareil de levage	largeur de plateforme	1140 mm
type de moyen de levage	élinguage	Profondeur de plateforme	740 mm
manutention de charge	accessoire pour gerbeurs	possibilité d'entrée	Du côté large
accessoire pour gerbeurs	nacelle de sécurité	hauteur des fourreaux de fourche	80 mm
convient pour (produit/matériau)	utilisation avec gerbeur	largeur des fourreaux de fourche	200 mm
convient pour (application)	réparations, travaux de maintenance	distance entrée de fourche	600 mm
charge (max.)	300 kg	matériau	tube d'acier
hauteur	2000 mm	surface	vernis
longueur	1040 mm	couleur	orangé jaune // RAL2000
largeur	1230 mm	exécution couleur	orangé jaune // RAL2000
équipement manutention de charge	porte-outils	équipement de sécurité engins de	barre sécurité p. accès, haute paroi arrière grillagée, points arrimage PSA
grutable	Non grutable	Poids	78 kg
pliable	non		