

C+P

wasgoedverdeelkast

Classic Plus

hoogte x breedte x diepte 1850 x 800 x 500 mm, vak breedte 400 mm, Afsluitbaar met veiligheidsdraaigrendel voor hangslot, onderbouw staand op vloer met stelschroeven, romp met moffellak in RAL7016 antracietgrijs, front met moffellak in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 255554

Classic+



wasgoedverdeelkast

- hoogte x breedte x diepte 1850 x 800 x 500 mm
- vak breedte 400 mm
- deuraanslag rechts
- deuropeningshoek 110 °
- per vak 4 vaste legborden
- openslaande deur met etikettenlijst en ventilatiesleuven
- inliggende deuren met binnenliggende penscharnieren
- Elke deur is standaard uitgerust met een systeem voor gedempte sluiting
- Hoge stabiliteit en torsiestijfheid dankzij materiaalversterking op belangrijke punten en de geavanceerde BIONIC Steel Frame-structuur bestaande uit vouwen, steunen en tussenruimten

- Afsluitbaar met veiligheidsdraaigrendel voor hangslot
- Extra ventilatieopening in de behuizing
- onderbouw staand op vloer met stelschroeven
- constructie van staal, stevig gelast
- romp met moffellak in RAL7016 antracietgrijs
- front met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
- inbraakwerend conform niveau B volgens DIN 4547-2
- 10 jaar garantie

Technische details

meubeltype	kast	kast uitrusting	4 vaste legborden
type kast	garderobe-/vakkenkast	legborden / schappen aantal	8 stuks
vakken	2 stuks	legbord-/niveautype	legbord
hoogte	1850 mm	type deur	openslaande deur met etikettenlijst en ventilatiesleuven
breedte	800 mm	deuraanslag	rechts
diepte	500 mm	deur uitvoering	inliggend, binnenliggende penscharnieren
breedte vak	400 mm	openingshoek deur	110 °
onderbouw	staand op vloer	stabiliteit / versterking / vers	vouwen, steunen
afsluitbaar	ja	opstelling	wand
sluitsysteem	draaigrendel	garantie	10 jaar
materiaal	staal	ventilatie	behuizing en front
materiaal verwerking	gelast	voor beugelsterkte	6-8 mm
kleur romp	antracietgrijs // RAL7016	deurdemping	ja
kleur voorkant	lichtgrijs // RAL7035	norm	niveau B volgens DIN 4547- 2 Inbraakwerend
oppervlak romp	gemoffeld	gewicht	41,2 kg
oppervlak front	gemoffeld		

Gerelateerde Producten

257446		sokkel, hoogte x breedte x diepte 100 x 800 x 500 mm, van staal gelakt in RAL7021 zwartgrijs, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
257468		sokkel, hoogte x breedte x diepte 100 x 800 x 500 mm, van kunststof in RAL7021 zwartgrijs, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
271459		schuin opzetdak voor garderobekast of lockersysteem, Voor kastbreedte 800 mm, hoogte 230 mm, van staal met moffellak in RAL7016 antracietgrijs
272037		openslaande deur met perforaties, voor garderobekast of lockersysteem, van staal
272039		gladde openslaande deur, zonder ventilatieopeningen, voor garderobekast of lockersysteem, van staal, meerprijs per deur! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
272042		nivelleervoeten voor staande locker
272050		begrenzer deuropeningshoek 90°, voor garderobekast of lockersysteem, van staal

272051		spiegel, voor garderobekast of lockersysteem, achterzijde zelfklevend, hoogte x breedte 110 x 90 mm, van glas
272052		kledinghanger, voor garderobekast, met speciale ophanging, van hardhout gelakt in zwart
272054		etikethouder, voor garderobekast of lockersysteem, achterzijde zelfklevend, van kunststof
272065		nummerbord, voor garderobekast of lockersysteem, achterzijde zelfklevend, hoogte x breedte 30 x 50 mm, van RVS
272067		nummerbord, Voor cilinderslot, achterzijde zelfklevend, hoogte x breedte 79 x 45 mm, van kunststof