

BS-ROLLEN

bokwiel

Tweelingwiel, draagvermogen 5600 kg, banden polyurethaan, diameter x breedte 300 x 100 mm, naaf met kogellager, naaf lengte x Ø 100 x 40 mm, velg van gietijzer, bevestiging met plaat, lengte x breedte 255 x 200 mm

BS ROLLEN



Artikelnummer: 502924

BS-ROLLEN Dubbele zwaarlastwielen

Bokwiel

bokwiel, Tweelingwiel

- draagvermogen 5600 kg
- banden polyurethaan
- diameter x breedte 300 x 100 mm
- naaf met kogellager
- naaf lengte x Ø 100 x 40 mm
- velg van gietijzer
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 255 x 200 mm
- schroefgatafstand 210x160 mm, schroefgat-Ø 16 mm

Technische details

transporttechniek	rollen	rem	zonder
roltype	zwaarlastwielen	draadvangkappen	nee
bouwmodel	bokwiel	totale hoogte	395 mm
wiel uitvoering	Tweelingwiel	naaflengte	100 mm
draagvermogen	5600 kg	naafboorgat	40 mm
banden	polyurethaan	wielbreedte	100 mm
wiel-Ø	300 mm	lengte plaat	255 mm

materiaal velg	gietijzer	breedte plaat	200 mm
wiellager	kogellager	afstand schroefgat	210x160 mm
geschikt voor vloertype	glad/effen, ruw/effen, glad/oneffen, ruw/oneffen	schroefgat-ø	16 mm
bevestigingselement	plaat	oppervlak behuizing	verzinkt
elektrisch geleidend	nee	gewicht	60 kg
materiaal behuizing	staal		

Dit past ook bij ...

400701		Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen
438985		zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm
763068		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken