

BS-ROLLEN

bokwiel

draagvermogen 2000 kg, banden kunststof, diameter x breedte 250 x 60 mm, naaf met kogellager, naaf lengte x Ø 60 x 25 mm, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 175 x 140 mm

Artikelnummer: 502957



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Dubbele zwaarlastwielen

Bokwiel

bokwiel

- draagvermogen 2000 kg
- banden kunststof
- diameter x breedte 250 x 60 mm
- naaf met kogellager
- naaf lengte x Ø 60 x 25 mm
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 175 x 140 mm
- schroefgatafstand 140x105 mm, schroefgat-Ø 12 mm

Technische details

transporttechniek	rollen	rem	zonder
roltype	zwaarlastwiel	draadvangkappen	nee
bouwmodel	bokwiel	totale hoogte	314 mm
wiel uitvoering	Tweelingwiel	naaflengte	60 mm
draagvermogen	2000 kg	naafboorgat	25 mm
banden	kunststof	wielbreedte	60 mm
wiel-Ø	250 mm	lengte plaat	175 mm

materiaal velg	kunststof	breedte plaat	140 mm
wiellager	kogellager	afstand schroefgat	140x105 mm
geschikt voor vloertype	glad/effen, ruw/effen, glad/oneffen	schroefgat-ø	12 mm
bevestigingselement	plaat	oppervlak behuizing	verzinkt
elektrisch geleidend	nee	gewicht	9,5 kg
materiaal behuizing	staal		