

## diable de manutention

### Profi

force 250 kg, roues avec bandage caoutchouc, pelle largeur x profondeur 400 x 180 mm, châssis avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL5010 bleu gentiane

Numéro d'article: 949168



## Diable de manutention Profi

### avec roues increvables

diable de manutention

- convient pour ateliers et zones de montage
- force 250 kg
- pelle largeur x profondeur 400 x 180 mm
- hauteur x largeur x profondeur 1070 x 570 x 500 mm
- structure en acier, soudé
- châssis avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL5010 bleu gentiane
- avec protection contre les blessures grâce aux poignées de sécurité en plastique haute résistance
- roues avec bandage caoutchouc
- Ø de roue 260 mm

## Détails techniques

appareil de manutention	diable de manutention	rabattable	non
type de diable de manutention	diable de manutention	patins pour escaliers	non
convient pour (secteurs)	ateliers et zones de montage	pneumatique	caoutchouc
charge	250 kg	Diamètre de roue	260 mm

largeur de pelle	400 mm	poignée de sécurité	oui
profondeur de pelle	180 mm	hauteur	1070 mm
matériau	acier	largeur	570 mm
matériau de finition	soudé	profondeur	500 mm
surface	avec revêtement en plastique	Poids	11 kg
couleur	bleu gentiane // RAL5010		