

hofs breedvakstelling

aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2000 x 2020 x 435 mm, vaklast 350 kg, 3 niveaus met houten vloer, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, standers met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met corrosiebeschermende zinklaag

Artikelnummer: 992633




hofs Breedvakstelling

Aanbouwstelling

breedvakstelling

- aanbouwveld
- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 2000 x 2020 x 435 mm
- veldlast 1200 kg
- vaklast 350 kg
- vak breedte x diepte 2000 x 400 mm
- 3 niveaus met houten vloer



- niveaus met versteviging door dwarsprofielen
- Per 25 mm verstelbaar
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- staander met voetplaten en profielafdekplaten van kunststof aan bovenzijde voor een nette afwerking aan de boven- en onderkant
- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- traversen met corrosiebeschermende zinklaag
- inhoud levering: aanbouwstelling met 1 staanderframe en niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- GS-getest, RAL-keurmerk
- 5 jaar garantie

Technische details





meubeltype	stelling	legborden / niveaus uitrusting	versteviging door dwarsprofielen
stellingtype	breedvakstelling	in hoogte verstelbaar legbord	25 mm
stellingsysteem	kliksysteem	gebruik	eenzijdig
stellingveld	aanbouwweld	oppervlak standaard	verzinkt
materiaal	staal	oppervlak traversen	verzinkt
hoogte	2000 mm	stelling uitrusting	legborden
breedte	2020 mm	staander uitrusting	voetplaten, profielafdekplaten aan bovenzijde
diepte	435 mm	opstelhoek uitrichting	recht
vaklast	350 kg	kleur uitvoering	verzinkt
vakbreedte	2000 mm	certificering	GS // RAL-keurmerk
veldlast	1200 kg	inhoud levering	aanbouwstelling met 1 staanderframe en niveaus zie aanbod
vakdiepte	400 mm	levering	gedemonteerd
legborden / schappen aantal	3 stuks	garantie	5 jaar
legbord-/niveautype	houten vloer	gewicht	77,32 kg

Gerelateerde Producten

150123		muurverankering voor inhaakstelling, tot 45 mm verstelbaar, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
510434		breedvakstelling, aanbouwweld, hoogte x breedte x diepte 2000 x 1520 x 435 mm, vaklast 350 kg, 3 niveaus met houten vloer, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met corrosiebeschermende zinklaag
510436		breedvakstelling, aanbouwweld, hoogte x breedte x diepte 2000 x 2270 x 435 mm, vaklast 350 kg, 3 niveaus met houten vloer, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met corrosiebeschermende zinklaag
510439		breedvakstelling, aanbouwweld, hoogte x breedte x diepte 2000 x 2520 x 435 mm, vaklast 350 kg, 3 niveaus met houten vloer, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met corrosiebeschermende zinklaag

589379		zijwand voor inhaakstelling, hoogte x diepte 2000 x 400 mm, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag, massief plaatstaalwand
592599		vakverdeler, voor schroefstelling, hoogte x diepte 300 x 400 mm, vrijstaand, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
868419		paal voor aanbouwstelling, van staal met slijtvaste kunststof coating in RAL5010 gentiaanblauw, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
870454		zijwand voor inhaakstelling, hoogte x diepte 2000 x 400 mm, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag, roosterwand, maaswijdte 50 x 50 mm
870614		zijwand voor inhaakstelling, hoogte x diepte 2000 x 400 mm, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag, perforatieplaatwand
993206		houten vloer voor breedvakstelling, breedte x diepte 2000 x 400 mm, dikte 19 mm, voor een vaklast van 350 kg, van hout in decor natuur

Dit past ook bij ...

213052		tape, standaardkleur, van PVC in wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm
217213		EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken
231461		in hoogte variable vouwdoos, van graspapier (30%)/golfkarton (70%) in lichtbruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 305 x 220 x 100 - 150 mm, automatische bodem
991798		bord, goederen op rol om op maat te snijden, hoogte x lengte 25 x 30000 mm, achterzijde magnetisch, front voor individuele belettering, in wit