

### Brother HL-L2370DN

#### Kompakter Laserdrucker mit Duplexdruck und LAN

Mit echten 1.200 x 1.200 dpi Druckauflösung und hoher Druckgeschwindigkeit von bis zu 34 Seiten/Min. bei gleichzeitig geringer Geräuschentwicklung, ist der HL-L2370DN mit seinem modernen Design und kompakten Abmessungen der ideale Laserdrucker für den Arbeitsplatz. Über die LAN-Schnittstelle kann er schnell und unkompliziert ins Netzwerk eingebunden und z.B. mit Mobilgeräten darauf zugegriffen werden. Duplexdruck und Broschürendruckfunktion sparen Papier und schonen Umwelt und Geldbeutel zugleich. Der optionale Jumbo-Toner für bis zu 3.000 Seiten<sup>1</sup> sorgt für günstige Folgekosten.

- Bis zu 34 Seiten/Minute Druckgeschwindigkeit
- Echte 1.200 x 1.200 dpi Druckauflösung
- Automatischer Duplexdruck
- 250 Blatt Papierkassette und Einzelblatteinzug
- 64 MB Speicher
- USB 2.0 Hi-Speed, 10/100 BaseTX (LAN)
- PCL 6 Emulation
- 1-zeiliges LC-Display
- Brother iPrint&Scan, Apple AirPrint, Google Cloud Print™, Mopria
- 3 Jahre Hersteller-Garantie



#### Verbrauchsmaterial:

Standard-Toner: TN-2410 für ca. 1.200 Seiten<sup>1</sup>  
Jumbo-Toner: TN-2420 für ca. 3.000 Seiten<sup>1</sup>  
Trommel: DR-2400 für ca. 12.000 Seiten

#### Lieferumfang:

Brother HL-L2370DN inkl. Toner für 700 Seiten<sup>1</sup>, Treiber für Windows (CD-ROM) und Mac<sup>2</sup>, Benutzerhandbuch (CD-ROM), Installationsanleitung, Brother Utilities (Win)<sup>2</sup>, iPrint&Scan Desktop Software (Win/Mac)<sup>2</sup>, Stromkabel.

Ein Datenkabel ist **NICHT** im Lieferumfang enthalten.

Aktuellste Druckertreiber als kostenloser Download unter <http://support.brother.com>

#### Abmessungen und Gewicht:

Mit Karton (B x H x T) 438 x 519 x 283 mm / 8,3 kg  
Ohne Karton (B x H x T) 356 x 183 x 360 mm / 7,2 kg

#### Bei Abbildung des Gerätes zu verwendende Logos:



<sup>1</sup> gemäß ISO/IEC 19752

<sup>2</sup> kostenloser Download, Internetverbindung erforderlich