

KLEIN TOOLS HD213-9NE Isolierte Zange, New England, 238 mm

Artikelnummer	19.06.5078
Hersteller	Klein Tools
Hersteller-Art.-Nr.	HD213-9NE
EAN (Einzelstück)	0092644700446



Schneidet Aluminium-Stahlleiter (ACSR), Schrauben, Nägel und die meisten gehärteten Drähte

- Design für hohe Hebelwirkung. Niete näher an Schneidekante für 46 Prozent mehr Schneid- und Greifkraft als bei anderen Zangendesigns
- Warm genietetes Scharnier sorgt für reibungslose Arbeit ohne Wackeln der Griffe
- Induktionsgehärtete Messerklingen sorgen für Langlebigkeit
- Optimiertes Design mit sicher greifenden, kreuzweise geriffelten Backen
- Einzigartige Härtung der Griffe absorbiert das „Knipsen“ beim Durchschneiden von Drähten
- Präzisionsgehärteter Zangenkopf für erhöhte Robustheit
- Kunststoff-getauchte Griffe zur bequemen Handhabung und leichten Erkennung
- "Handform"-Griffe für volle Greif- und Schneidekraft
- Werkzeug-Spezialstahl

Technische Daten

Anwendung:

Robuster Kraft-Diagonalseitenscheider

Gesamtlänge: 238 mm

Backenlänge: 40mm

Backenbreite: 32mm

Backendicke: 16mm

Schnittart: Standard

Grifffarbe: Blau

Grifflänge: 200mm

Verbindungstyp: Warm genietet
Griffoberfläche: Kunststoff-getaucht
Material: Induktiv gehärteter Stahl
Gewicht: 0,5 kg

Warnhinweise

Tragen Sie immer einen zugelassenen Augenschutz.
NICHT isoliert. Die Kunststoff-getauchten oder aufsteckbare Kunststoffgriffe sind nicht als Schutz vor Stromschlag ausgelegt.

Technische Daten

Hersteller	Klein Tools
Produktgruppe	Werkzeug
Produkttyp	Schneidezange
Farbe	blau
Paketgewicht	0.544 kg