

VariIT 501 Wandverteiler "700" 9HE, 530x600x700mm

Artikelnummer	26.51.4309
Hersteller	apraNET
Hersteller-Art.-Nr.	501-709-15



Das VariIT 501 Gehäuse- und Schranksystem wurde entwickelt für den flexiblen Einsatz in Industrie- und Büroumgebungen. Es umfasst sowohl Wand- als auch kleinere Standverteiler.

- Optimale Zugänglichkeit durch abnehmbare Verkleidungsteile
- Stabile geschweißte Rahmenkonstruktion
- Alternativ mit Türen (Dreipunkt-Verriegelung; Schwenkhebelgriff) oder Hauben (Vorreiber-Verschluss) erhältlich; bei Varianten mit Haube lässt sich die 19"-Ebene vorversetzen
- Flachdach mit vorperforierten Ausbrüchen zur Kabeleinführung oder für Lüftermodul-Aufnahme
- In RAL 7035 (lichtgrau) erhältlich
- Flexibel zusammenstellbar; großes Sortiment an Zubehörteilen

Wandverteilergehäuse "700"

- Grundgehäuse verschweißt, T = 700 mm
- 19"-Ebene 9 HE, vorne montiert
- Sichttür mit Schwenkhebelverschluss
- Seitenwände geschlossen
- Rückwand geschlossen
- Wandhalterungsset
- Kabeleinführung im Dach und Bodenbereich möglich
- Bürstensatz zur Kabeleinführung im Dachblech / Breakouts
- Erdungsset
- 19"-Schraubenset M 5 (50-fach)

Technische Daten

Hersteller	apraNET
Produktgruppe	19"/-10"-Schränke
Produkttyp	Wandschrank
Farbe	RAL 7035 Lichtgrau
Serverschrank	nein
Höheneinheiten HE	9
Mit Sockel	nein
Sockel mit Kippschutz	nein
Abmessungen (HxBxT) ohne Sockel	530 x 600 x 700 mm
nutzbare Einbautiefe in mm	550
Schutzart IP	20
Front	Glastür mit Rahmen
Rückseite	Stecktür
Seitenwände	Stecktür
19"-Ebene	vorne
Dach	Kabeleinführung möglich
Bodenbereich	geschlossen
Erdungsset montiert	ja
Lüfter nachrüstbar	ja
Farbe (Schrankgestell)	RAL 7035 Lichtgrau
Farbe (Verkleidungsteile)	RAL 7035 Lichtgrau
Höhe	530 mm
Breite	600 mm
Tiefe	700 mm
Verpackungshöhe	580 mm
Verpackungsbreite	630 mm

Verpackungstiefe	680 mm
------------------	--------

Paketgewicht	38 kg
--------------	-------