

Kleingebindewannen DENIOS classic-line, mit 20 bis 60 Liter Auffangvolumen

Besonders kompakt und platzsparend. Lagern Sie Gefahrstoffe direkt am Einsatzort.

- Geschweißte Konstruktion - sicher & langlebig
- Aus verzinktem Stahl für optimalen Korrosionsschutz
- Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten (H224-226) und von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
- Dichtigkeitsprüfung mit Werksprüfzeugnis



i Sie haben die Wahl – nutzen Sie Kleingebindewannen
...als stationäre Einzelwanne oder
...als Transporteinheit auf einer Europalette kombiniert.

Mögliche Kombinationen von Kleingebindewannen auf einer Europalette:



4 Kleingebindewannen
4x Typ KBS 20 (4x 20 Liter)



3 Kleingebindewannen
2x Typ KBS 20 (2x 20 Liter),
1x Typ KBS 40 (1x 40 Liter)



2 Kleingebindewannen
2x Typ KBS 40, (2 x 40 Liter)



1 Kleingebindewanne
1x Typ KBS 60, (1x 60 Liter)

classic-line
by DENIOS ■ ■

Auffangvolumen [l]	20	40	60
Traglast gesamt [kg]	50	100	200
Maße außen B x T x H [mm]	400 x 600 x 120	600 x 800 x 120	766 x 1186 x 100
Bestellnummer	179-763-J1	179-764-J1	179-765-J1
Zubehör	Gitterrostauflage		
Bestellnummer Gitterrost verzinkt	182-710-J1	182-711-J1	182-712-J1



Kleingebindewannen sind wahlweise mit verzinktem Gitterrost lieferbar.