

## Plattformwagen

Ladefläche Länge x Breite 1300 x 680 mm, Plattform aus Holz mit Gummibelag, Aufbau 2 Stirnwände (Stahlrohr), 4 Lenkrollen, mit Vollgummi-Bereifung

Artikelnummer: 221337



## Doppelstirnwandwagen

### für den Transport schwerer Ladung

Plattformwagen

- Ladefläche Länge x Breite 1300 x 680 mm
- Plattform aus Holz mit Gummibelag
- Aufbau 2 Stirnwände (Stahlrohr)
- Höhe x Länge x Breite 1000 x 1300 x 680 mm
- 4 Lenkrollen
- Rad Ø 200 mm
- mit Vollgummi-Bereifung

## Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Euronorm	nein
Wagentyp	Plattformwagen	klappbar	nein
elektrisch leitend	nein	Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen
Ladeflächenlänge	1300 mm	Bereifung	Vollgummi
Ladeflächenbreite	680 mm	Durchmesser Rad	200 mm
Material Plattform	Holz	Höhe	1000 mm
Oberfläche Plattform	mit Gummibelag	Länge	1300 mm
Aufbauten	2 Stirnwände (Stahlrohr)	Breite	680 mm
nestbar	nein	Gewicht	35,7 kg
Material Gestell	Stahl		

