


hofs

## Fachboden für Traversenregal

Breite x Tiefe 1300 x 800 mm, Für eine Fachlast von 330 kg, Ausgestattet mit Sicherheitskantung zum Schutz vor Verletzungen, Aus Stahl verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 652624



## hofs Fachboden

### praktische Erweiterung von Steckregalen

Fachboden für Traversenregal

- Breite x Tiefe 1300 x 800 mm
- Für eine Fachlast von 330 kg
- Stecksystem
- Ausgestattet mit Sicherheitskantung zum Schutz vor Verletzungen
- Erhöhte Stabilität durch Kastenformkantung an den Längsseiten
- Aus Stahl verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- 5 Jahre Garantie

## Technische Details

Möbeltyp	Regal	Fachtiefe	800 mm
Regaltyp	Zubehör	Fachlast	330 kg
Regalsystem	Stecksystem	Böden / Ebenen Ausstattung	Sicherheitskantung
Regalfeld	Bauteil	Böden / Ebenen Stabilität	Kastenformkantung
Bauteil	Fachboden	Material	Stahl
Regalzubehör	Boden	Oberfläche Boden	verzinkt // kunststoffbeschichtet
für Regaltyp	Traversenregal	Farbe Boden	lichtgrau // RAL7035
Böden- / Ebenentyp	Stahlboden	Farbe Ausführung	lichtgrau // RAL7035
Breite	1300 mm	Garantie	5 Jahre
Fachbreite	1300 mm	Gewicht	12,46 kg
Tiefe	800 mm		