

<b>Produktbezeichnung</b>	EEZ-1200
<b>Artikelnummer</b>	38207
<b>Hersteller</b>	ETHERMA



### Produktbeschreibung

Deckenstrahler, weiß, 1.2kW, 230V

Die Deckenstrahler EEZ wurden für vollständiges und zusätzliches Heizen sowie als Schutz vor kalter Zugluft von Fenstern in Umgebungen wie Kaufhäusern, Montagehallen und Industriegebäuden, etc. entwickelt. EEZ Wärmestrahler geben eine gleichmäßige, angenehme Wärme ab und somit können verschiedene Komfortzonen durch Punkt- und Flächenheizen eingerichtet werden. Es wird ein hygienisches Raumklima erreicht, da die Verteilung von Staub und Bakterien reduziert wird. Gehäuse: weiß RAL 9016, EEZ-3600 verz. Stahlpaneel, Schutzart: IP 44, max. Oberflächentemperatur: 290 °C, empfohlene Montagehöhe: 2.5 bis 4.0 m, Prüfzeichen: CE konform.

### Technische Details

<b>Ausführung</b>	Deckenstrahler	<b>Spannung</b>	230 230 Volt
<b>Montageart</b>	Aufbau	<b>Anzahl der Heizstufen</b>	1
<b>Leistungsstufe AUS</b>	✘	<b>Min. Heizleistung</b>	1200 Watt
<b>Montage über Wickeltisch</b>	✘	<b>Max. Heizleistung</b>	1200 Watt
<b>Schutzart (IP)</b>	IP44	<b>Min. Montagehöhe</b>	2,5 Meter
<b>Farbe</b>	weiß	<b>Max. Montagehöhe</b>	4 Meter
<b>Kompatibel mit Apple HomeKit</b>	✘	<b>Höhe</b>	50 Millimeter
<b>Kompatibel mit Google Assistant</b>	✘	<b>Breite</b>	960 Millimeter
<b>Kompatibel mit Amazon Alexa</b>	✘	<b>Tiefe</b>	290 Millimeter
<b>IFTTT-Unterstützung verfügbar</b>	✘	<b>RAL-Nummer</b>	9016