

Artikel nummer	artikelnaam
808429007	HK07 - bewegingsmelder 180°, 3-draads, 1.000W, helder wit

INFRAcontrol R 180°, infrarood bewegingsschakelaar, 3-draads, 1.000 W helder wit



Technische gegevens	808429007
Aansluitwijze	Schroefklem
Hoogte	50,000 mm
Diepte	61,400 mm
Spanningstype	AC
Inschakelvertraging	0 s
Uitschakelvertraging	0 s
Diameter	50 mm
Inbouwbreedte	50,00 mm
Trappenhuisbewaking	nee
Overbruggingsschakelaar	ja
Geschikt voor draadloos	nee
Max. schakelvermogen	1000 W
Materiaal	Kunststof
Dimfunctie met dimmerbaselement	nee
Aanspreekhelderheid	5 1000 lx
C-Belasting	ja
Bediening op afstand	nee
Inbouw lengte	32,000 mm
Slagvastheid	niet beschikbaar
Met alarmfunctie	nee
Transparant	nee
Hoek reikwijdte horizontaal	0 180 °
Min. nalooptijd	4 s
Max. nalooptijd	4 min
Optimale montagehoogte	1,050 m
Zwenkbereik sensor, horizontaal	0 0 °
Zwenkbereik sensor, verticaal	0 0 °
Aantal schakelzones	1
Met DALI interface	nee
Min. diepte van de inbouwdoos	32,00 mm
Compatible met Apple HomeKit	nee
Compatible met Google Assistant	nee
Compatible met Amazon Alexa	nee
Max. schakelvermogen LED	300 W
Nom. spanning	230 V

Technische gegevens		808429007
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)	
Kleur	helder wit	
Breedte	50,000 mm	
Uitvoering	Bewegingsdetector	
Halogeenvrij	ja	
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	
Onderkruipbeveiliging	nee	
Inbouwdiepte	31,000 mm	
Met afstandsbediening	nee	
Inbouwdiameter	50 mm	
Max. reikwijdte frontaal	10,000 m	
Max. reikwijdte zijwaarts	10,000 m	
Temperatuur	0 40 °C	
Max. inschakelstroom	16,00 A	
HVAC-aansturing	nee	
Constantlichtregeling	nee	
Ingang voor nevenunit	ja	
RAL-nummer (vergelijkbaar)	9010	
Met signaaleenheid	nee	
Stuurstroom	0,00 mA	
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	nee	
Koppelbaar aan netwerk	nee	
Gedwongen uitschakeling	ja	
Geschikt voor wandmontage	ja	
Aanspreekhelderheid instelbaar	ja	
Met IFTTT ondersteuning	nee	
Gedwongen inschakeling	ja	
Min. aanloopstroom	0,17 A	
Beschermingsgraad (IP)	IP20	
Vrije dierzone	nee	
Kwaliteitsklasse	Thermoplast	
Uitvoering oppervlakte	glanzend	
Opnemertype	passief infrarood	
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	ja	
Antibacteriële behandeling	nee	
Geschikt voor plafondmontage	nee	