

Beépíthető mikrométer 15mm elmozdulással

Specifikáció

Pontosság	±2 µm
Síklapúság	0,01mm
Skála	Skáladob és hüvely keménykróm bevonattal
Orsóemelkedés	0,5 mm
Mérési felület	Keményfém betét

Sorozat 149 - Kisméretű alaptípus keményfémbetétes orsóval

Kis beépíthető mikrométer wolfram-karbid mérőfelülettel a következő előnyöket kínálja:

- Szár szorítócsavarral és sík orsóvéggel
- Keményfém orsó



149-132

149-184


Metrikus

No.	Tartomány [mm]	Orsóvég	Szár Ø	Szár	Készülék vastagság rögzítő anyához [mm]	Spec. jellemző	Tömeg [g]
149-132	0 - 15	Sík	9,5 mm	Síma		-	55
149-131	0 - 15	Sík	9,5 mm	Rögzítővel	11,5	-	60
149-801	0 - 15	Gömb (SR4)	9,5 mm	Síma		-	55
149-802	0 - 15	Gömb (SR4)	9,5 mm	Rögzítővel	11,5	-	60
149-821	0 - 15	Sík	9,5 mm	Síma		Fordított leolvasás	55
149-822	0 - 15	Sík	9,5 mm	Rögzítővel	11,5	Fordított leolvasás	60


Metrikus

Orsózárral


No.	Tartomány [mm]	Orsóvég	Szár Ø	Szár	Készülék vastagság rögzítő anyához [mm]	Spec. jellemző	Tömeg [g]
149-183	0 - 15	Sík	9,5 mm	Síma		-	55
149-184	0 - 15	Sík	9,5 mm	Rögzítővel	6	-	60
149-803	0 - 15	Gömb (SR4)	9,5 mm	Síma		-	55
149-804	0 - 15	Gömb (SR4)	9,5 mm	Rögzítővel	6	-	60
149-823	0 - 15	Sík	9,5 mm	Síma		Fordított leolvasás	55
149-824	0 - 15	Sík	9,5 mm	Rögzítővel	6	Fordított leolvasás	60




149-132



149-131



149-183



149-184

(): teljesen behúzott orsóval